



CoreLine Waterproof

WT120C LED22S/840 PSU L1200

Coreline Waterproof, 840 semleges fehér, Tápegység (be/ki)

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Waterproof LED-es termékekkel kiválthatóak a hagyományos fénycsöves por- és páramentes lámpatestek. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – egyszerű megoldás a LEDesítésre.

Figyelmeztetések és biztonság

- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	-		Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Cserélhető fényforrás	Nem	Termékcsalád kódja	WT120C [Coreline Waterproof]
Előtét egységek száma	1 egység	Lighting Technology	LED
Előtét mellékelve	Igen	Értéklétra	Teljesítmény
Átmenő vezetékezés	Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)	CE jelölés	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között.	Jótállási idő	5 év
		Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
		ENEC jel	ENEC-jel
		Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
		Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
		Technikai adatok	
		Fényáram	2 900 lm
		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K

CoreLine Waterproof

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	123 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	-
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	110°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	23

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	8 A
Indulási idő	0,060 ms
Teljesítményfelvétel	23,5 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozó
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	24

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	-
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Rozsdamentes acél
Ház színe	Szürke
Optikai búra/lencse bevonata	Texturált
Teljes hossz	1 250 mm
Teljes szélesség	87 mm
Teljes magasság	96 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység)	96 x 87 x 1250 mm
--	-------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L75

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	WT120C LED22S/840 PSU L1200
Teljes terméknev	WT120C LED22S/840 PSU L1200
Full EOC	871829184046600
Rendelési kód	84046600
Cikkszám (12NC)	910500453336
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291840466
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291840466

CoreLine Waterproof

Méretezett rajza

