



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/840 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED Module, system flux 500 lm,
Нейтральный белый 840, Источник питания регулируемый,
Датчик движения, Белый

Будь то новое или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Wall-mounted может заменить традиционные настенные светильники с компактными люминесцентными лампами. Процесс выбора, монтажа и обслуживания очень прост — это всего лишь простой переход.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	
Сменный источник света	Нет	Код семейства продуктов	WL121V [CoreLine Wall-mounted]
Количество единиц ПРА	1 шт.	Осветительная технология	LED
Драйвер в комплекте	Да	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок	Встроенное управление	Датчик движения
		Маркировка CE	Да
		Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
		Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
		Сертификат ENEC	Знак ENEC
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с

CoreLine Wall-mounted

Соответствие стандарту EU RoHS	Да
--------------------------------	----

Технические характеристики освещения

Светоотдача	500 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	63 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Симметричный
Светораспределение светильника	180°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	4 А
Время пуска	0,37 ms
Энергопотребление	8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	30

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +25 °C
--------------------------------------	----------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	Диммирование на основе датчиков
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Композитные материалы
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат

Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	298 мм
Общая ширина	176 мм
Общая высота	85 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	85 x 176 x 298 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Полное название продукта	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Полный код продукта	871869624290200
Код заказа	910500454791
Материал № (12NC)	910500454791
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696240939
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696242902

CoreLine Wall-mounted

Чертеж размеров

