



GreenSpace Downlight

DN460B LED11S/840 PSE-E C WH PGO

150mm, LED Module, system flux 1100 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione compatibile CC, esterna, Protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua, Bianco RAL 9003

GreenSpace è un downlight ideale per l'illuminazione dall'ottimo rapporto costi-benefici e dal consumo energetico estremamente basso grazie alla tecnologia LED. Garantisce un'emissione luminosa costante ed una resa cromatica elevata.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]	Codice famiglia prodotto	DN460B [150mm]
Attacco	- [-]	Lighting Technology	LED
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tier	Specifiche tecniche
Numero di riduttori	1 unità	Marchio CE	Sì
Unità elettrica/alimentatore	-	Periodo di garanzia	5 anni
Driver incluso	Sì	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Marchio ENEC	Marchio ENEC
		Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
		Conformità a RoHS EU	Sì
		Dati tecnici di illuminazione	
		Flusso luminoso	1.200 lm
		Temperatura del colore correlata	4000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,28 lm/W

GreenSpace Downlight

Indice di resa cromatica (CRI)	80
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Specchio lucido
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	80°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	14 A
Tempo di spunto	0,24 ms
Consumo energetico	11 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	30

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione compatibile CC, esterna
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco RAL 9003
Finitura copertura ottica/lenti	Smerigliata
Altezza complessiva	77 mm

Diametro complessivo	166 mm
----------------------	--------

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP44 [Protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-5%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN460B LED11S/840 PSE-E C WH PGO
Nome completo prodotto	DN460B LED11S/840 PSE-E C WH PGO
Full EOC	871869624632000
Codice d'ordine	24632000
Codice materiale (12NC)	910500456220
Codice locale	24632000
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696246320
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696246320

GreenSpace Downlight

Disegno tecnico

