



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK

GreenSpace Accent Elbow, LED module, system flux 1700 lm, 830 teplá biela, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, Čierna

Vďaka radu svetidiel GreenSpace Accent môžu teraz maloobchodníci a prevádzkovatelia budov prejsť z osvetlenia CDM na LED osvetlenie a dosiahnuť tým výrazné úspory elektrickej energie pri rozumnej počiatkovej investícii. Stropné svetidlo GreenSpace Accent Elbow má pravidelný výrez a ponúka špecifické hodnoty svetelného toku, vďaka čomu umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž pri modernizácii starších svetidiel. Tieto výrobky navyše ponúkajú niekoľko možností stmievania a integrácie do systémov, či už káblových, alebo bezdrôtových. Pre maloobchodných predajcov módy a potravín sú všetky stropné svetidlá GreenSpace Accent Elbow dostupné so špeciálnymi svetelnými nádychmi LED a svetelnými receptmi LED pre čerstvé potraviny, aby bol tovar prezentovaný v tom najlepšom svetle. Ďalšie informácie o svetelných nádoch a receptoch PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu pre módu a potraviny.

### Varovanie a ochrana

- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití rukavíc zaistujúcich tepelnú ochranu.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie       |                                          | Pätica                     |     |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Kód radu svetelného zdroja | LED17S [LED module, system flux 1700 lm] | Vymeniteľný svetelný zdroj | Nie |

## GreenSpace Accent, elbow

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet jednotiek predradníka     | 1 jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Predradník                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vrátane napájača                | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poznámky                        | * – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10. |
| Kód radu produktov              | RS342B [GreenSpace Accent Elbow]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technológia osvetlenia          | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hodnotový rebříček              | Výkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Značka CE                       | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Záručná lehota                  | 5 roky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Značka horľavosti               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Značka ENEC                     | Značka ENEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Požiarna odolnosť               | Teplota 650 °C, trvanie 30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Svetelné technické

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Svetelný tok                           | 1 700 lm                     |
| Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 3000 K                       |
| Merný výkon (menovitý) (nom.)          | 118,0555555555556 lm/W       |
| Index podania farieb (CRI)             | ≥80                          |
| Možnosť vyžarovania svetelného zdroja  | 120 stupeň (stupne)          |
| Farba svetelného zdroja                | 830 teplá biela              |
| Typ optiky                             | Široké vyžarovanie           |
| Typ optického krytu                    | Akrylátová optika/kryt, číre |
| Rozptyl svetelného lúča svetidla       | 36°                          |

### Prevádzkové a elektrické

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Vstupné napätie                   | 220-240 V                           |
| Sieťová frekvencia                | 50 to 60 Hz                         |
| Nárazový prúd                     | 18,6 A                              |
| Čas zapínania                     | 0,24 ms                             |
| Spotreba                          | 14,4 W                              |
| Účinnosť (zlomok)                 | 0.9                                 |
| Zapojenie                         | Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu |
| Kábel                             | -                                   |
| Počet produktov na MCB 16 A typ B | 34                                  |

### Teplota

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Široký rozsah okolitých teplôt | +10 až +40 °C |
|--------------------------------|---------------|

### Ovládanie a stmievanie

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Stmievateľné                         | Nie                                |
| Napájač/napájací zdroj/transformátor | Externý napájací zdroj (zap./vyp.) |
| Ovládacie rozhranie                  | -                                  |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Konštantný svetelný výkon | Nie |
|---------------------------|-----|

### Mechanické časti a teleso

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Materiál telesa                  | Hliník                         |
| Materiál reflektora              | Polykarbonát s vrstvou hliníka |
| Optický materiál                 | Polymetylmetakrylát            |
| Materiál optického krytu         | Polymetylmetakrylát            |
| Materiál upevnenia               | Polyamid                       |
| Farba telesa                     | Čierna                         |
| Povrchová úprava optického krytu | Číra                           |
| Celková dĺžka                    | 228 mm                         |
| Celková šírka                    | 193 mm                         |
| Celková výška                    | 156 mm                         |
| Celkový priemer                  | 193 mm                         |
| Rozmery (výška x šírka x hĺbka)  | 156 x 193 x 228 mm             |

### Schválenie a použitie

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Krytie IP                        | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné]          |
| Trieda ochrany IEC               | Bezpečnostná trieda II            |

### Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tolerancia svetelného toku | +/-10%              |
| Počiatková chromatickosť   | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| Tolerancia spotreby        | +/-10%              |

### Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Poruchovosť ovládacieho predradníka pri 5 % strednej užitočnej životnosti 50 000 h |     |
| Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h                | L80 |

### Podmienky použitia

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Teplota okolia pri výkone Tq  | 25 °C                       |
| Maximálna úroveň stmievania   | Nevztahuje sa na zariadenie |
| Vhodné pre náhodné prepínanie | Nie                         |

### Údaje o produkte

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Objednávkový názov produktu       | RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK |
| Úplný názov produktu              | RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK |
| Úplný kód produktu                | 871869625502500               |
| Objednávkový kód                  | 25502500                      |
| Č. materiálu (12NC)               | 910500456514                  |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8718696255025                 |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                             |
| EAN/UPC – balenie                 | 8718696255025                 |

## GreenSpace Accent, elbow

### Rozmerový obrázok

