



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Elbow, LED module, system flux 1700 lm, Branco quente 830, Fonte de alimentação externa (Ligado/Desligado), feixe médio, Classe de segurança II, Branco

Graças à GreenSpace Accent, os varejistas e os gerentes de manutenção podem fazer a mudança das lâmpadas CDM para o LED e desfrutar da qualidade de luz Philips PerfectAccent, bem como economias de energia significativas - tudo para um investimento inicial razoável. O formato da GreenSpace Accent Elbow oferece uma instalação rápida e fácil por um único instalador. A GreenSpace Accent Elbow contribui para uma melhor demonstração dos produtos - Fresh Food Champagne é a solução perfeita para exibir frutas, legumes, queijos, pães e pastelarias em um ambiente de iluminação quente, enquanto a Fresh Food Meat cria o melhor ajuste de luz para o aprimoramento de carne em um ambiente natural. Também é possível escolher outras tecnologias, como por exemplo: CrispWhite é a escolha clara para que as cores pareçam ricas e intensas enquanto mantêm os brancos brilhantes e o PremiumWhite é a melhor alternativa para reprodução de cores em um ambiente de iluminação quente.

Dados do produto

Informações gerais

Código da família das lâmpadas	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]
Casquilho	- [-]
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Equipamento	-
Driver incluído	Sim

Observações

*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção luminária entre B50 e, por exemplo, B10.

GreenSpace Accent, elbow

	Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
Código da família de produtos	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Desempenho
Marca CE	Sim
Período de garantia	5 anos
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	1.700 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	118,055555555556 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥80
Número de fontes de luz	1
Ângulo de foco da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Tipo de ótica	feixe médio
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de acrílico clara
Propagação do feixe de luz da luminária	24°

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	18,6 A
Tempo de irrupção	0,24 ms
Consumo de energia	14,4 W
Fator de potência (fração)	0,9
Conexão	Conector de botão e alívio da tensão
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	34

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
-----------------------------------	--------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Fonte de alimentação externa (Ligado/ Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Polimetilmetacrilato

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polimetilmetacrilato
Fixation material	Poliamida
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Comprimento geral	228 mm
Largura total	193 mm
Altura geral	156 mm
Diâmetro total	193 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	156 x 193 x 228 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0,43, 0,40) SDCM<3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho	25 °C
Tq	
Nível de regulação máximo	Não se aplica
Adequado para uma comutação aleatória	N

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH
Nome do produto completo	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH
Full EOC	871869625504900
Descrição do código local	LUMINARIA LED RS342BLED17S830PSU-EMBIWH
Código de encomenda	910500456516
Nº do material (12NC)	910500456516
Código local	910500456516
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696255049
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8718696255049

GreenSpace Accent, elbow

Desenho dimensional

