



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 1700 lm -
840 nötr beyaz - Power supply unit external (PSU) - Wide beam
- Güvenlik sınıfı II - White

Aydınlatma, perakendecilere ve bina yöneticilerine maliyet hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir. Şimdiye kadar, yeni LED çözümlerinin verimliliği, başlangıç yatırımı, kurulum işlemleri, ışık düzeyi ve/veya ışık kalitesi kendi mevcut CDM çözümlerinden çok daha pahalı olduğundan, CDM'den LED teknolojisine geçiş konusunda pek çoğu isteksiz davranıyordu. GreenSpace Accent sayesinde artık durum çok daha farklı. Şimdi, perakendeciler ve bina yöneticileri gereken geçişi yaparak mevcut CDM kurulumları ile karşılaştırıldığında, mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında sunuluyor. GreenSpace Accent, kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent'ın kardanik modeli, gıda ve moda perakendecilerinin mağaza atmosferlerini güzelleştirebilmeleri ve ürün ve gıdalarını en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma planları sunmaktadır: Fresh Food Champagne meyve, sebze, peynir, ekme ve unlu mamullerin sıcak bir aydınlatma ambiyansı ile sergilenmesi için tasarlanan kusursuz LED çözümdür; Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde etleri daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur; CrispWhite ise beyaz renklerin parlak kalmasını sağlarken renkleri daha zengin ve yoğun göstererek moda perakendecileri için kusursuz bir seçenektir. PremiumWhite, sıcak ışık rengi ile yüksek düzey renksel geriverim için en iyi CDM seçeneğidir.

Ürün veri

GreenSpace Accent, elbow

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	LED17S [LED Module, system flux 1700 lm]
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Kapak Tabanı	- [-]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü	-
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	WB [Wide beam]
Optik kapak/lens türü	ACC [Acrylic bowl/cover clear]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	36°
Kontrol arayüzü	-
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	NO [-]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	34
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18,6 A
Ani akım süresi	0,24 ms
Güç Faktörü (Min)	0,9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı

Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Polyamide
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	228 mm
Toplam genişlik	193 mm
Toplam yükseklik	156 mm
Toplam çap	193 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1800 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	125 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.38) SDCM<3
Başlangıç giriş gücü	14.4 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L80
faydalı kullanım ömrü sonunda	

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869625507000
Sipariş ürün adı	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696255070
Sipariş kodu	25507000
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500456519
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,600 kg

GreenSpace Accent, elbow

