



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm -
840 nötr beyaz - Power supply unit external (PSU) - Wide beam
- Güvenlik sınıfı II - Black

Aydınlatma, perakendecilere ve bina yöneticilerine maliyet hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir. Şimdiye kadar, yeni LED çözümlerinin verimliliği, başlangıç yatırımı, kurulum işlemleri, ışık düzeyi ve/veya ışık kalitesi kendi mevcut CDM çözümlerinden çok daha pahalı olduğundan, CDM'den LED teknolojisine geçiş konusunda pek çoğu isteksiz davranıyordu. GreenSpace Accent sayesinde artık durum çok daha farklı. Şimdi, perakendeciler ve bina yöneticileri gereken geçişi yaparak mevcut CDM kurulumları ile karşılaştırıldığında, mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında sunuluyor. GreenSpace Accent, kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent'ın kardanik modeli, gıda ve moda perakendecilerinin mağaza atmosferlerini güzelleştirebilmeleri ve ürün ve gıdalarını en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma planları sunmaktadır: Fresh Food Champagne meyve, sebze, peynir, ekme ve unlu mamullerin sıcak bir aydınlatma ambiyansı ile sergilenmesi için tasarlanan kusursuz LED çözümdür; Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde etleri daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur; CrispWhite ise beyaz renklerin parlak kalmasını sağlarken renkleri daha zengin ve yoğun göstererek moda perakendecileri için kusursuz bir seçenektir. PremiumWhite, sıcak ışık rengi ile yüksek düzey renksel geriverim için en iyi CDM seçeneğidir.

Ürün veri

GreenSpace Accent, elbow

| Genel Bilgiler | |
|--|---|
| Işık kaynağı sayısı | 1 [1 pc] |
| Lamba ailesi kodu | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm] |
| Işık kaynağının ışın açısı | 120 ° |
| Işık kaynağı rengi | 840 nötr beyaz |
| Kapak Tabanı | - [-] |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır |
| Sürücü birimi sayısı | 1 unit |
| Sürücü | - |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSU-E [Power supply unit external (PSU)] |
| Sürücü dahildir | Evet |
| Optik sistem türü | WB [Wide beam] |
| Optik kapak/lens türü | ACC [Acrylic bowl/cover clear] |
| Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 36° |
| Kontrol arayüzü | - |
| Bağlantı | İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör |
| Kablo | - |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II |
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn |
| Alev alma işareti | NO [-] |
| CE işareti | CE mark |
| ENEC işareti | ENEC mark |
| UL işareti | Hayır |
| Garanti süresi | 5 yıl |
| Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Sabit ışık çıkışı | No |
| MCB'deki ürün sayısı | 34 |
| RoHS işareti | RoHS mark |
| Product Family Code | RS342B [GreenSpace Accent Elbow] |

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

| | |
|-------------------|--------------|
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Kalkış Akımı | 18,6 A |
| Ani akım süresi | 0,24 ms |
| Güç Faktörü (Min) | 0.9 |

Kontroller ve Dimming

| | |
|----------------|-------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
|----------------|-------|

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
| Reflektör malzemesi | Polikarbonat alüminyum kaplamalı |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Optik sistem malzemesi | Polymethyl methacrylate |
| Optik kapak/lens malzemesi | Polimetil metakrilat |
| Sabitleme malzemesi | Polyamide |
| Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf |
| Toplam uzunluk | 228 mm |
| Toplam genişlik | 193 mm |
| Toplam yükseklik | 156 mm |
| Toplam çap | 193 mm |
| Renk | Black |

Onay ve Uygulama

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0.2 J standard] |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|---|-------------------------|
| Başlangıçtaki ışık Akısı | 2800 lm |
| Işık akısı toleransı | +/-10% |
| LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 119,14893617021276 lm/W |
| Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı | 4000 K |
| Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | ≥80 |
| Başlangıç Renk Türü | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| Başlangıç giriş gücü | 23.5 W |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|---|-----|
| Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5 % |
| Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa | L80 |
| faydalı kullanım ömrü sonunda | |

Uygulama Koşulları


| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | +10 to +40 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Maksimum dim seviyesi | Not applicable |
| Rastgele anahtara uygun | No |

Ürün Verileri

| | |
|--|-------------------------------|
| Tam ürün kodu | 871869625515500 |
| Sipariş ürün adı | RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK |
| EAN/UPC - Ürün | 8718696255155 |
| Sipariş kodu | 25515500 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |
| Malzeme No. (12NC) | 910500456527 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 1,600 kg |


GreenSpace Accent, elbow

Boyutlu çizim




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Fotometrik bilgi



IFAS1_RS342B1xLED27S840WB



IFCC1_RS342B1xLED27S840WB



IFPC1_RS342B1xLED27S840WB

GreenSpace Accent, elbow

