



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 2700 lm,
840 Ουδέτερο λευκό, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off),
Ευρείας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας II, Λευκό

Ο φωτισμός είναι ένα από τα κύρια μέσα που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων για να επιτυγχάνουν τους οικονομικούς τους στόχους. Μέχρι σήμερα, πολλοί δίσταζαν να μεταβούν από την τεχνολογία CDM στη LED επειδή η απόδοση, η αρχική επένδυση, η διαδικασία εγκατάστασης, η ισχύς φωτός και/ή η ποιότητα φωτός των νέων λύσεων LED δεν ήταν ανάλογες με τις αντίστοιχες των υφιστάμενων λύσεων CDM. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει πια χάρη στο GreenSpace Accent. Τώρα πια οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν να κάνουν τη μετάβαση και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ποιότητας φωτός του Philips PerfectAccent, όπως και μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις CDM – και όλα αυτά με μια εύλογη αρχική επένδυση. Επίσης, το κοινό άνοιγμα που απαιτεί το GreenSpace Accent κάνει τις αντικαταστάσεις γρήγορες και εύκολες.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Αριθμός οργάνων	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Σύστημα ελέγχου	1 μονάδα
Βάση-κάλυμμα	- [-]	Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι		Ναι

Παρατηρήσεις	*-Σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης της Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018» (Αξιολόγηση απόδοσης φωτιστικών με τεχνολογία LED – Ιανουάριος 2018): στατιστικά δεν υπάρχει σχετική διαφορά στη διατήρηση της φωτεινής ροής μεταξύ του B50 και για παράδειγμα του B10. Επομένως, η μέση τιμή ωφέλιμης ζωής (B50) αντιπροσωπεύει επίσης την τιμή για το B10.
Κωδικός ονομασίας σειράς	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Lighting Technology	LED
Βαθμίδα	Υψηλής απόδοσης
Σήμανση CE	Ναι
Περίοδος εγγύησης	5 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Φωτεινή ροή	2.800 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	119,14893617021276 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	≥80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Χρώμα πηγής φωτός	840 Ουδέτερο λευκό
Τύπος οπτικού συστήματος	Ευρείας δέσμης
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Ακρυλικό μπουλ/κάλυμμα, διαφανές
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	36°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ρεύμα εκκίνησης	18,6 A
Χρόνος εκκίνησης	0,24 ms
Κατανάλωση ενέργειας	23,5 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief
Καλώδιο	-
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	34

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +40 °C
----------------------------------	----------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Διασύνδεση ελέγχου	-
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	Πολυανθρακικό με επικάλυψη αλουμινίου
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυμεθυλομεθακρυλικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυμεθυλομεθακρυλικό
Fixation material	Πολυαμίδιο
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Διαφανές
Συνολικό μήκος	228 mm
Συνολικό πλάτος	193 mm
Συνολικό ύψος	156 mm
Συνολική διάμετρος	193 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	156 x 193 x 228 mm

Εγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0.2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM<3
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L80

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tα	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH
Πλήρες όνομα προϊόντος	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH
Full EOC	871869625519300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	RS342BL27WB84WH
Κωδικός παραγγελίας	25519300
Αρ. υλικού (12NC)	910500456531
Τοπικός κωδικός	RS342BL27WB84WH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696255193
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696255193

GreenSpace Accent, elbow

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

