

GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm - 840 nøytralhvitt - Power supply unit external (PSU) - bredstrålende - Sikkerhetsklasse II - hvit

Belysning er viktig for de fleste butikkseiere. . Nå kan kjøpmenn og bygningsoperatører enkelt gjøre skiftet fra CDM til LED få den overlegne lyskvaliteten til Philips PerfectAccent samt oppnå betydelige energibesparelser sammenlignet med CDM-installasjoner - alt til en rimelig investeringskostnad.e.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
lyskildeseriekode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Kabel	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskildefeste	- [-]	Brennbarhetsmerke	NO [-]
Lyskilde kan erstattes	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Forkobling	-	UL-merke	No
Driver/stromenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Optikktype	WB [bredstrålende]		
Optisk deksel-/linsetype	ACC [akrylskjerm klar]		
Lysstrålespredning fra armatur	36°		
Kontrollgrensesnitt	-		

GreenSpace Accent, elbow

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	34
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Startstrømtid	0,24 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Polyamide
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Diameter - totalt	193 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2800 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	119,14893617021276 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	23.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata



Fullstendig produktkode	871869625519300
Produktnavn for bestilling	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH
EAN/UPC – produkt	8718696255193
Bestillingskode	25519300
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500456531
Nettovekt (stykk)	1,600 kg

Målskisse




GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometriske data



IFAS1_RS342B1xLED27S840WB

IFCC1_RS342B1xLED27S840WB



IFPC1_RS342B1xLED27S840WB

