



# GreenSpace Accent Elbow

## RS342B LED35S/840 PSU-E WB II WH

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 3500 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), Faisceau extensif, Classe de sécurité II, Blanc

Les commerçants peuvent dès à présent rénover leurs magasins avec le GreenSpace Accent et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d'économies d'énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, il sera idéale en solution de rénovation grâce à un diamètre d'encastrement similaire aux luminaires à technologie conventionnelle.

### Mises en garde et sécurité

- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

### Données du produit

| Informations générales       |                                          | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code famille lampe           | LED35S [LED Module, system flux 3500 lm] | *- Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) |
| Culot                        | - [-]                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Source lumineuse remplaçable | Non                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Appareillage                 | -                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Driver inclus                | Oui                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

GreenSpace Accent Elbow

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
|                           | représente donc également la valeur B10. |
| Code famille de produits  | RS342B [GreenSpace Accent Elbow]         |
| Type de lampe             | LED                                      |
| Valeur ajoutée            | Performance                              |
| Marquage CE               | Oui                                      |
| Garantie                  | 5 ans                                    |
| Inflammabilité            | -                                        |
| Marquage ENEC             | Marquage ENEC                            |
| Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s           |
| Conforme à RoHS           | Oui                                      |

Données techniques de l'éclairage

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 3 500 lm                           |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 4000 K                             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 121 lm/W                           |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | ≥80                                |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                       |
| Température de couleur                               | 840 blanc neutre                   |
| Type d'optique                                       | Faisceau extensif                  |
| Type de cache optique/de lentille                    | Vasque/cache acrylique transparent |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 36°                                |

Fonctionnement et électricité

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220-240 V                                        |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                                      |
| Courant d'appel                                   | 18,6 A                                           |
| Durée courant d'appel                             | 0,24 ms                                          |
| Consommation électrique                           | 29 W                                             |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0,9                                              |
| Connexion                                         | Connecteur à poussoir et soulagement de traction |
| Câble                                             | -                                                |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 34                                               |

Température

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +40 °C |
|---------------------------------|--------------|

Commandes et gradation

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non                                        |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt) |
| Interface de commande                                     | -                                          |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Flux lumineux constant | Non |
|------------------------|-----|

Mécanique et boîtier

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Matériaux du corps                          | Aluminium                   |
| Matériaux du réflecteur                     | Polycarbonate               |
| Matériaux optiques                          | Polyméthacrylate de méthyle |
| Matériaux du cache optique/de la lentille   | Polyméthacrylate de méthyle |
| Matériaux de fixation                       | Polyamide                   |
| Couleur du corps                            | Blanc                       |
| Finition du cache optique/de la lentille    | Transparent                 |
| Longueur totale                             | 228 mm                      |
| Largeur totale                              | 193 mm                      |
| Hauteur totale                              | 156 mm                      |
| Diamètre total                              | 193 mm                      |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 156 x 193 x 228 mm          |

Approbation et application

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection                   | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard]        |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II        |

Performances initiales

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10%              |
| Chromaticité initiale                | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%              |

Conditions d'application

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Performance température ambiante Tq    | 25 °C          |
| Niveau de gradation maximal            | Non applicable |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non            |

Données du produit

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | RS342B LED35S/840 PSU-E WB II WH |
| Nom de produit complet        | RS342B LED35S/840 PSU-E WB II WH |
| Code EOC                      | 871869625531500                  |
| Code de commande              | 25531500                         |
| Code 12NC                     | 910500456543                     |
| Quantité par pack             | 1                                |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718696255315                    |
| Conditionnement par carton    | 1                                |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718696255315                    |

## GreenSpace Accent Elbow

### Schéma dimensionnel

