



EcoStyle

ST440T LED27S/840 PSU MB BK

EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 2700 lm - 840 nötr beyaz - Power supply unit - Medium beam - Güvenlik sınıfı II - Black

Perakendeciler, geleneksel teknolojilere göre makul geri ödemeli düşük maliyetli bir LED vurgu aydınlatması çözümü arar. EcoStyle sayesinde artık bakım gerekmiyor. LED ışık kaynağı ve özel reflektör sistemi ile EcoStyle, güçlü, kaliteli vurgu aydınlatması sunarak perakendecilerin ürünlerini olası en iyi şekilde sergilemesine olanak tanır. Ray montajlı EcoStyle için siyah ve beyaz göve seçenekleri mevcuttur. Verimli LED teknolojisi ile yenilikçi soğutucu kombinasyonu bu ürünün güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	MB [Medium beam]
Optik kapak/lens türü	ACC [Acrylic bowl/cover clear]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	20°
Bağlantı	-
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
Garanti süresi	5 yıl
Açıklamalar	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	34

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Product Family Code	ST440T [EcoStyle track mounting]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,25 ms
Güç Faktörü (Min)	0.95

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitlenme malzemesi	Poliamid
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	230 mm
Toplam genişlik	112 mm
Toplam yükseklik	194 mm
Renk	Black
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	194 x 112 x 230 mm (7.6 x 4.4 x 9.1 in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	2800 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%

LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	119,14893617021276 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.38) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	23.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869625921400
Sipariş ürün adı	ST440T LED27S/840 PSU MB BK
EAN/UPC - Ürün	8718696259214
Sipariş kodu	25921400
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500456852
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,460 kg




Boyutlu çizim




EcoStyle ST440S/ST440T

Fotometrik bilgi



IFCC1_ST440T1xLED27S840MB



IFAS1_ST440T1xLED27S840MB

