



## EcoStyle

### ST440T LED39S/840 PSU MB WH

EcoStyle track mounting, LED Module, system flux 3500 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Mellomstrålet, Sikkerhetsklasse II, Hvit

Butikkeiere kan nå få en rimelig LED-løsning. EcoStyle med LED og et dedikert reflektorsystem med kraftig effektbelysning, gjør at produktene i butikken vises fram på best mulig måte. EcoStyle monteres på skinner og finnes i et utvalg med svarte eller hvite overflater. Kombinasjonen av effektiv LED-teknologi og en innovativ kjøleribbe sikrer dessuten at dette er en pålitelig, langvarig løsning.

#### Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]		For montering på normalt antennbare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	ENEC-merke
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Driver inkludert	Ja	I samsvar med EU RoHS	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	<b>Teknisk belysning</b>	
Produktseriekode	ST440T [EcoStyle track mounting]	Lysytelse	3 800 lm
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
CE-merke	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120,63492063492063 lm/W
Garantiperiode	5 år	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
		Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
		Lyskildefarge	840 nøytralhvit
		Optisk type	Mellomstrålet
		Type optisk deksel	Kule/deksel av akryl, klar
		Armaturlysstråle spredning	22°

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
<b>Drift og elektronikk</b>	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18 A
Innløpstad	0,25 ms
Effektforbruk	31,5 W
Effektfaktor (brøk)	0,95
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34
<b>Temperatur</b>	
Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	230 mm
Total bredde	112 mm
Total høyde	194 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	194 x 112 x 230 mm

**Godkjenning og bruksområde**

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

**Innledende ytelse (i samsvar med IEC)**

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

**Ytelse over tid (i samsvar med IEC)**

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

**Bruksforhold**

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

**Produktdata**

Produktnavn for bestilling	ST440T LED39S/840 PSU MB WH
Fullstendig produktnavn	ST440T LED39S/840 PSU MB WH
Full EOC	871869625935100
Bestillingskode	25935100
Materialenr. (12NC)	910500456866
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696259351
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696259351

**Målskisse**

