



EcoStyle

ST440T LED39S/840 PSU MB WH

EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 3500 lm -
840 nøytralhvit - Power supply unit - Medium beam -
Sikkerhetsklasse II - hvit

Butikkeiere kan nå få en rimelig LED-løsning. EcoStyle med LED og et dedikert reflektorsystem med kraftig effektbelysning, gjør at produktene i butikken vises fram på best mulig måte. EcoStyle monteres på skinner og finnes i et utvalg med svarte eller hvite overflater. Kombinasjonen av effektiv LED-teknologi og en innovativ kjøleribbe sikrer dessuten at dette er en pålitelig, langvarig løsning.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Antall lyskilder	1 [1 pc]	CE-merke	CE mark
lyskildeseriekode	LED39S [LED Module, system flux 3500 lm]	ENEC-merke	ENEC mark
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Lyskilde kan erstattes	No	Konstant lyseffekt	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Antall produkter på MCB	34
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	RoHS-merke	RoHS mark
Driver inkludert	Ja	Product Family Code	ST440T [EcoStyle track mounting]
Optikktype	MB [Medium beam]		
Optisk deksel-/linsetype	ACC [akrylskjerm klar]		
Lysstrålespredning fra armatur	22°		
Tilkobling	-		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		
Test av glødestrøm	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek		

Drift og elektrisk

Inngangsspennning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18 A
Startstrømtid	0,25 ms
Strømfaktor (min.)	0.95

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Polyamide
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	230 mm
Total bredde	112 mm
Total høyde	194 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3800 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	120,63492063492063 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	31.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata



Fullstendig produktkode	871869625935100
Produktnavn for bestilling	ST440T LED39S/840 PSU MB WH
EAN/UPC – produkt	8718696259351
Bestillingskode	25935100
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500456866
Nettvekt (stykk)	1.460 kg

Målskisse



EcoStyle ST440S/ST440T

Fotometriske data



IFCC1_ST440T1xLED39S840MB

IFAS1_ST440T1xLED39S840MB

