



EcoStyle

ST440T LED39S/830 PSU WB WH

EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 3500 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit - Wide beam - Güvenlik sınıfı II - White

Perakendeciler, geleneksel teknolojilere göre makul geri ödemeli düşük maliyetli bir LED vurgu aydınlatması çözümü arar. EcoStyle sayesinde artık bakım gerekmiyor. LED ışık kaynağı ve özel reflektör sistemi ile EcoStyle, güçlü, kaliteli vurgu aydınlatması sunarak perakendecilerin ürünlerini olası en iyi şekilde sergilemesine olanak tanır. Ray montajlı EcoStyle için siyah ve beyaz göve seçenekleri mevcuttur. Verimli LED teknolojisi ile yenilikçi soğutucu kombinasyonu bu ürünün güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Lamba ailesi kodu	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	CE işareti	CE mark
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	ENEC işareti	ENEC mark
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Garanti süresi	5 yıl
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Açıklamalar	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Sabit ışık çıkışı	No
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]	MCB'deki ürün sayısı	34
Sürücü dahildir	Evet		
Optik sistem türü	WB [Wide beam]		
Optik kapak/lens türü	ACC [Acrylic bowl/cover clear]		
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	34°		
Bağlantı	-		
Kablo	-		
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II		

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Product Family Code	ST440T [EcoStyle track mounting]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,25 ms
Güç Faktörü (Min)	0.95

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Poliamid
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	230 mm
Toplam genişlik	112 mm
Toplam yükseklik	194 mm
Renk	White
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	194 x 112 x 230 mm (7.6 x 4.4 x 9.1 in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	3900 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%

LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	123,80952380952381 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	31.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869625936800
Sipariş ürün adı	ST440T LED39S/830 PSU WB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696259368
Sipariş kodu	25936800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500456867
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,460 kg




Boyutlu çizim




EcoStyle ST440S/ST440T

Fotometrik bilgi



IFCC1_ST440T1xLED39S830WB



IFAS1_ST440T1xLED39S830WB

