



StyliD Fresh Food

ST740T LED17S/CH PSE MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED module, system flux 1700 lm, Champagne, Nätaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning, Medelstrålande ljusfördelning, Svart

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljuskvalitet för att locka till sig kunderna. Matvarubutiker vill i regel ha hållbara ljuskällor som får färskvaror att se fräscha och tilltalande ut samtidigt som ljuset hålls på en tilltalande och välkomnande nivå. Fresh Food Champagne är den perfekta LED-belysningen för frukt, grönsaker, ost, bröd och konditorivaror som behöver en lite varmare ljusmiljö för att komma till sin rätt. Fresh Food Rose varma ljus förstärker röda färgtoner och saktar ned missfärgningen av färskt skivat kött medan Fresh Food Authentic White rekommenderas för frukt, grönsaker, ostar, bröd och konditorivaror som behöver ett klarare och mer naturligt ljus. Fresh Food Meat används lämpligen för att framhäva kött i kalla miljöer, t ex kyldiskar.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]		mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Utbytbar ljuskälla	Nej	Produktfamiljskod	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	CE-märkning	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde	Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Champagne
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	24°
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	14,5 A
Ingåendetid	0,22 ms
Effektförbrukning	25 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Silver
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-

Armaturhusets färg	Svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	258 mm
Total bredd	89 mm
Total höjd	179 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	179 x 89 x 258 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.45, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd 5 % på 50 000 tim	
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ST740T LED17S/CH PSE MB BK
Fullständigt produktnamn	ST740T LED17S/CH PSE MB BK
Full EOC	871869626355600
Beställningsnummer	26355600
Materialnummer (12NC)	910500457086
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696263556
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696263556

StyliD Fresh Food

Måttskiss

