



# StyliD Fresh Food

## ST740T LED19S/FMT PSU WB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 1900 lm - Ferskt kjøtt - Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting - bredstrålende - Sort

Butikkeiere ønsker å spare på energiutgiftene, samtidig som man opprettholder høy lyskvalitet for å fange oppmerksomheten til kundene og kunne skape fleksible løsninger. Matvarebutikker ønsker belysning som viser ferskvarerdiskene på en så frisk måte som mulig og som gjør maten tiltalende. Hvis man foretrekker en varm lysstemning, er Fresh Food Champagne den perfekte LED-løsning for belysning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Rose er en perfekt løsning for kjøttdisker. Denne løsningen fremhever rødfargen i kjøttet, samtidig som den forsinker misfarging av oppskåret kjøtt. Hvis man foretrekker en lysere mer naturlig lysstemning, anbefales Fresh Food Authentic White for frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Meat er den optimale løsningen for å fremheve kjøtt i en kjøligere atmosfære

### Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [ 1 pc]	Optisk deksel-/linsetype	No [ -]
lyskildeseriekode	LED19S [ LED Module, system flux 1900 lm]	Lysstrålespredning fra armatur	36°
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskildefarge	Ferskt kjøtt	Kabel	-
Lyskilde kan erstattes	No	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Driver/strømenhet/transformator	PSE [ Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting]	Brennbarhetsmerke	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Driver inkludert	Ja	CE-merke	CE mark
Optikktipe	WB [ bredstrålende]	ENEC-merke	ENEC mark
		UL-merke	No

## StyliD Fresh Food

Garantiperiode	5 år
Blendebeskyttelsestilbehør	No [ - ]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	32
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	ST740T [ STYLID COMPACT G3 TRACK ]

### Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	14,5 A
Startstrømtid	0,22 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

### Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall-plast
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	258 mm
Total bredde	89 mm
Total høyde	179 mm
Farge	Sort

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [ Fingerbeskyttet ]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard ]

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1900 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	70,37037037037037 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥85
Opprinnelig kromatisitet	(0.39, 0.33) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	27 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


### Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

### Produktdata



Fullstendig produktkode	871869626356300
Produktnavn for bestilling	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK
EAN/UPC – produkt	8718696263563
Bestillingskode	26356300
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500457087
Nettvekt (stykk)	1,200 kg

## Målskisse




StyliD ST730C-ST750T

Fotometriske data



IFAS1\_ST740T1xLED19SFMTWB

IFCC1\_ST740T1xLED19SFMTWB



IFPC1\_ST740T1xLED19SFMTWB

