



# StyliD Fresh Food

## ST740T LED19S/FMT PSU WB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 1900 lm - Färskt kött - Strlömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning - bredstrålande optik - Svart

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljuskvalitet för att locka till sig kunderna. Matvarubutiker vill i regel ha hållbara ljuskällor som får färskvaror att se fräscha och tilltalande ut samtidigt som ljuset hålls på en tilltalande och välkomnande nivå. Fresh Food Champagne är den perfekta LED-belysningen för frukt, grönsaker, ost, bröd och konditorivaror som behöver en lite varmare ljusmiljö för att komma till sin rätt. Fresh Food Rose varma ljus förstärker röda färgtoner och saktar ned missfärgningen av färskt skivat kött medan Fresh Food Authentic White rekommenderas för frukt, grönsaker, ostar, bröd och konditorivaror som behöver ett klarare och mer naturligt ljus. Fresh Food Meat används lämpligen för att framhäva kött i kalla miljöer, t ex kyldiskar.

### Produktdata

Allmän information		Optikavskärmning/optiktyp	No [-]
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]	Armaturens ljusfördelning	36°
Lampfamiljskod	LED19S [ LED Module, system flux 1900 lm]	Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Kabel	-
Ljuskällans färg	Färskt kött	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Utbytbar ljuskälla	No	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	F [ För montering på normalantändligt underlag]
Driftdon/strömenhet/transformator	PSE [ Strlömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning]	CE-märkning	CE märkning
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	ENEC märkning
Optiktyp	WB [ bredstrålande optik]	UL-märkning	No

## StyliD Fresh Food

Garantitid	5 år
Avbländningstillbehör	No [ - ]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	32
RoHS-märkning	ROHS märke
Product Family Code	ST740T [ STYLID COMPACT G3 TRACK ]

### Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	14,5 A
Strömrusningstid	0,22 ms
Effektfaktor (min)	0,9

### Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	258 mm
Total bredd	89 mm
Total höjd	179 mm
Färg	Svart

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petskyddad ]
------------------------	---------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard ]
---------------------------------	-------------------------

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1900 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	70,37037037037037 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥85
Initial kromaticitet	(0.39, 0.33) SDCM <3
Initial ineffekt	27 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

### Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja (relaterat till närvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning)

### Produktdata

Fullständig produktkod	871869626356300
Beställningsproduktnamn	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK
EAN/UPC – Produkt	8718696263563
Beställningsnummer	26356300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500457087
Nettovikt (stycke)	1,200 kg


# StyliD Fresh Food

## Måttskiss




StyliD ST730C-ST750T


## Fotometriska data



IFAS1\_ST740T1xLED19SFMTWB



IFCC1\_ST740T1xLED19SFMTWB



IFPC1\_ST740T1xLED19SFMTWB

## StyliD Fresh Food

