



StyliD CrispWhite

ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK

STYLID MINI G3 TRACK, LED module, system flux 1200 lm, Klar hvit, Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning, Mellomstrålet, Hvit og svart

Butikkeiere ønsker å spare på energiutgiftene, samtidig som man opprettholder høy lyskvalitet for å fange oppmerksomheten til kundene og kunne skape fleksible løsninger. Matvarebutikker ønsker belysning som viser ferskvarediskene på en så frisk måte som mulig og som gjør maten tiltalende samtidig som det skaper en attraktiv og innbydende atmosfære. Hvis man foretrekker en varm lysstemning, er Fresh Food Champagne den perfekte LED-løsning for belysning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Rose er en perfekt løsning for kjøttdisker. Denne løsningen fremhever rødfargen i kjøttet, samtidig som den forsinket misfarging av oppskåret kjøtt. Hvis man foretrekker en lysere mer naturlig lysstemning, anbefales Fresh Food Authentic White for frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Meat er den optimale løsningen for å fremheve kjøtt i en kjøligere atmosfære.

Produktdata

Generell informasjon

Lampefamiliekode	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Sokkelbase	- [-]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent

	statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	ST730T [STYLID MINI G3 TRACK]
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

StyliD CrispWhite

ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 200 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	81 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥95
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Klar hvit
Optisk type	Mellomstrålet
Type optisk deksel	-
Armaturs lysstråle spredning	30°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	14 A
Innløpstillid	0,25 ms
Effektforbruk	14,8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall/plast
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit og svart
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	258 mm
Total bredde	73 mm
Total høyde	159 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	159 x 73 x 258 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK
Fullstendig produktnavn	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK
Full EOC	871869626369300
Bestillingskode	26369300
Materialenr. (12NC)	910500457101
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696263693
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696263693

StyliD CrispWhite

Målskisse

