



StyliD CrispWhite

ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK

STYLID MINI G3 TRACK, LED module, system flux 1200 lm,
Klarvit, Nätaggreat, DC-kompatibelt för central nödbelysning,
Medelstrålande ljusfördelning, Vit och svart

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljuskvalitet för att locka till sig kunderna. I klädbutikerna behövs bra ljuskällor med intensivt vitt ljus med en varm färgtemperatur som får varornas färger att se intensiva och mättade men ändå naturliga ut. Tidigare har vitt LED-ljus framstått som en aning gulaktigt men med Philips unika koncept CrispWhite framstår vitt som vitare än vitt – det blir en spännande färgupplevelse som imponerar på kunderna och gör varorna mer tilltalande.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Sockel	- [-]	Produktfamiljskod	ST730T [STYLID MINI G3 TRACK]
Utbytbar ljuskälla	Nej	Lighting Technology	LED
Antal driftdonsenheter	1 enhet	CE-märkning	Ja
Driftdon	-	Garantitid	5 år
Driftdon ingår	Ja	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	1 200 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

StyliD CrispWhite

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	81 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥95
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Klarvit
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	30°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	14 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	14,8 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit och svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar

Total längd	258 mm
Total bredd	73 mm
Total höjd	159 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	159 x 73 x 258 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK
Fullständigt produktnamn	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK
Full EOC	871869626369300
Beställningsnummer	26369300
Materialnummer (12NC)	910500457101
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696263693
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696263693

Måttskiss



