



StyliD CrispWhite

ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK

STYLID MINI G3 TRACK, LED Module, system flux 1400 lm,
Raikas valkoinen, Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn
hätävalaistukseen, Kapea valonsäde, Valkoinen ja musta

Vaatteiden ja kankaiden valaistuksessa suositetaan usein lämmintä värilämpötilaa, joka saa värit näyttämään täyteläisiltä ja valkoiset sävyt kirkkailta. Ledivalaisinten haasteena on kuitenkin ollut valkoisten värisävyjen näkyminen kellertävinä. Tätä varten Philips on kehittänyt ainutlaatuisen, vaateilikkeisiin suunnitellun valaistuskonseptin nimeltä CrispWhite. Se saa valkoiset sävyt näyttämään kirkkailta ja värit täyteläisiltä, ja tekee tuotteista houkuttelevan näköisiä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED14S [LED Module, system flux 1400 lm]
Kanta	- [-]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite	-
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.

Tuoteperheen koodi	ST730T [STYLID MINI G3 TRACK]
Lighting Technology	LED
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 400 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	70 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥95
Valonlähteen keilakulma	120 °

StyliD CrispWhite

Valonlähteen väri	Raikas valkoinen
Optiikan tyyppi	Kapea valonsäde
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	10°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytke ntäv iirtasysäys	14,5 A
Kytke ntäaika	0,22 ms
Virr ankulut us	20 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liit äntä	Jousiliitinkytkentärima ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B 32	

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liit äntäl aite/verkkol aite/muuntaja	Virtälähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Run gon materiaali	Metalli -muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen ja musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	258 mm
Kokonaisleveys	73 mm
Kokonaiskorkeus	159 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	159 x 73 x 258 mm
-----------------------------------	-------------------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.39) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK
Koko tuotenimi	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK
Full EOC	871869626370900
Tilau skoodi	26370900
Tuotekoodi (12NC)	910500457102
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696263709
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696263709

Mittapiirros



