



LuxSpace Accent CrispWhite

RS741B LED17S/CRW PSE-E NB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED module, system flux 1500 lm, Klarvit, Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt, Smalstrålande ljusfördelning, Vit

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljus kvalitet för att locka till sig kunderna. Klädbutikerna behöver bra ljuskällor med intensivt vitt ljus med en varm färgtemperatur som får varornas färger att se intensiva och mättade men ändå naturliga ut. Tidigare har vitt LED-ljus framstått som en aning gulaktigt men med Philips unika koncept CrispWhite framstår vitt som vitare än vitt – det blir en spännande färgupplevelse som imponerar på kunderna och gör varorna mer tilltalande.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED15S [LED module, system flux 1500 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Utbytbar ljuskälla	Nej	Produktfamiljskod	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	CE-märkning	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

LuxSpace Accent CrispWhite

Ljusteknik	
Ljusflöde	1 500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	61 lm/W
Färgåtergivningindex	≥95
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Klarvit
Optiktyp	Smalstrålände ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	10°

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	20 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	24,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	

Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Silver
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	-

Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	125 mm
Total diameter	130 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RS741B LED17S/CRW PSE-E NB WH
Fullständigt produktnamn	RS741B LED17S/CRW PSE-E NB WH
Full EOC	871869626378500
Beställningsnummer	26378500
Materialnummer (12NC)	910500457110
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696263785
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696263785

Måttskiss



LuxSpace Accent CrispWhite

