



LuxSpace Accent

RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1100 lm - 930 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Narrow beam - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışıktığımız ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontrol arayüzü	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
Lamba ailesi kodu	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]	Kablo	-
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Işık kaynağı rengi	930 sıcak beyaz	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	CE işareti	CE mark
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	ENEC işareti	ENEC mark
Sürücü dahildir	Evet	UL işareti	Hayır
Optik sistem türü	NB [Narrow beam]	Garanti süresi	5 yıl
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	10°		

LuxSpace Accent

	luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	30
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS731B [LuxSpace Accent Mini G3]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Faktörü (Min)	0,9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	86 mm
Toplam çap	105 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1200 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	88,88888888888889 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥90
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	13.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Ürün Verileri



Tam ürün kodu	871869684759600
Sipariş ürün adı	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696847596
Sipariş kodu	84759600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500457283
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,540 kg

Boyutlu çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometrik bilgi



IFAS1_RS731B1xLED11S930NB

IFCC1_RS731B1xLED11S930NB



IFPC1_RS731B1xLED11S930NB

