



# LuxSpace Accent

## RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1200 lm - 840 nøytralhvitt - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - bredstrålende - hvitt

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent leverer lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

### Produktdata

Generell informasjon		Kontrollgrensesnitt	
Antall lyskilder	1 [ 1 pc]	Kontrollgrensesnitt	-
lyskildeseriekode	LED12S [ LED Module, system flux 1200 lm]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Kabel	-
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskilde kan erstattes	No	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Driver/strømenhet/transformator	PSE-E [ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optikktype	WB [ bredstrålende]	UL-merke	No
Optisk deksel-/linsetype	No [ -]	Garantiperiode	5 år
Lysstrålespredning fra armatur	36°	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based"

## LuxSpace Accent

	luminaires - January 2018*: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	30
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS731B [ LuxSpace Accent Mini G3]

### Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W W
Startstrøm	14,5 A
Startstrømtid	0,22 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

### Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Frosted
Total høyde	86 mm
Diameter - totalt	105 mm
Farge	hvit

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [ Fingerbeskyttet]
--------------------------	-------------------------

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard]
-----------------------------	------------------------

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1250 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	119,04761904761905 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	12 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


### Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

### Produktdata



Fullstendig produktkode	871869684769500
Produktnavn for bestilling	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH
EAN/UPC – produkt	8718696847695
Bestillingskode	84769500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500457293
Nettovekt (stykk)	0,540 kg

## Målskisse




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometriske data



IFCC1\_RS731B1xLED12S840WB

IFPC1\_RS731B1xLED12S840WB



IFAS1\_RS731B1xLED12S840WB

