



# LuxSpace Accent

## RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1200 lm - 840 nötr beyaz - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - Wide beam - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

### Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	1 [ 1 pc]	Optik kapak/lens türü	No [ -]
Lamba ailesi kodu	LED12S [ LED Module, system flux 1200 lm]	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	36°
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Kontrol arayüzü	DALI
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Kablo	-
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSED-E [ Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Sürücü dahildir	Evet	Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Optik sistem türü	WB [ Wide beam]	CE işareti	CE mark
		ENEC işareti	ENEC mark
		UL işareti	Hayır

## LuxSpace Accent

Garanti süresi	5 yıl
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	24
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS731B [ LuxSpace Accent Mini G3]

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	0-16 V DC DALI
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Kalkış Akımı	5,3 A
Ani akım süresi	0,7 ms
Güç Faktörü (Min)	0,9

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	86 mm
Toplam çap	105 mm
Renk	White

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı]
------------------------------	-------------------------

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [ 0.2 J standard]
------------------------------	------------------------

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	1250 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	119,04761904761905 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	12 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80

### Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869684770100
Sipariş ürün adı	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696847701
Sipariş kodu	84770100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500457294
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,540 kg


# LuxSpace Accent

## Boyutlu çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B


## Fotometrik bilgi



IFCC1\_RS731B1xLED12S840WB



IFPC1\_RS731B1xLED12S840WB



IFAS1\_RS731B1xLED12S840WB

