



LuxSpace Accent

RS741B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 3900 lm - Теплый белый 827 - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Wide beam - Linear-lens array oval shape (LIN) - White

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также правильные световые эффекты. И наконец, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники LuxSpace Accent отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения магазинов в соответствии с современными требованиями и могут использоваться для решения различных задач. Например, лампы CrispWhite предназначены для магазинов модной одежды, а лампы Food — для супермаркетов.

Данные о продукции

Общая информация		Драйвер / блок питания / трансформатор	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]
Количество источников света	1 [1 pc]	Драйвер в комплекте	Yes
Код лампового семейства	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Тип оптики	WB [Wide beam]
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Тип оптического плафона / линзы	LIN-OVL [Linear-lens array oval shape (LIN)]
Цвет источника света	Теплый белый 827	Распределение света светильника	35° x 55°
Сменный источник света	No	Интерфейс управления	-
Количество единиц ПРА	1 unit		

Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	32
Код семейства	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Пусковой ток	14,5 A
Время пуска	0,22 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное

Общая высота	126 mm
Общий диаметр	130 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3750 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	119,04761904761905 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.46, 0.41) SDCM <3
Начальная входная мощность	31.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)


Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871869684775600
Название продукта для заказа	RS741B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN
EAN/UPC — продукт	8718696847756
Код заказа	910500457299
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500457299
Вес нетто (шт.)	0,740 kg




Чертеж размеров




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Фотометрические данные



IFAS1_RS741B1xLED395827WBLIN



IFCC1_RS741B1xLED395827WBLIN



IFPC1_RS741B1xLED395827WBLIN

