



LuxSpace Accent

RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN

LuxSpace Accent Performance G3 - LED Module, system flux 3900 lm - 827 varmhvit - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - bredstrålende - Linear-lens array oval shape (LIN) - hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent leverer lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Optisk deksel-/linsetype	LIN-OVL [Linear-lens array oval shape (LIN)]
lyskildeseriekode	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Kontrollgrensesnitt	-
Lyskildefarge	827 varmhvit	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskilde kan erstattes	No	Kabel	-
Antall forkoblingsenheter	1 unit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Driver/strømenhet/transformator	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Optiktype	WB [bredstrålende]	CE-merke	CE mark
		ENEC-merke	ENEC mark

LuxSpace Accent

UL-merke	No
Garantiperiode	5 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	32
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W W
Startstrøm	14,5 A
Startstrømtid	0,22 ms
Strømfaktor (min.)	0,9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total høyde	150 mm
Diameter - totalt	168 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3750 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	119,04761904761905 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.46, 0.41) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	31.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869684785500
Produktnavn for bestilling	RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN
EAN/UPC - produkt	8718696847855
Bestillingskode	84785500
Teller - antall per pakke	1
Teller - pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500457310
Nettovekt (stykk)	1,377 kg

Målskisse





LuxSpace Accent RS730B-RS752B




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometriske data



IFAS1_RS751B1xLED395827WBLIN

IFCC1_RS751B1xLED395827WBLIN



IFPC1_RS751B1xLED395827WBLIN

