



# LuxSpace Accent

## RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Performance G3, LED Module, system flux 3900 lm, 827 bianco caldo, Unità di alimentazione compatibile CC, esterna, Fascio medio, Bianco

I retailer devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, e contemporaneamente garantire una luce di qualità, flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni che consentano loro di differenziare i propri punti vendita. Offrendo luce di alta qualità, un fascio accattivante ed un'eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent è la soluzione a efficienza energetica ideale per le applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio. Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione, inclusi CrispWhite per i negozi di moda e le ricette Food per i supermercati.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada        | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]                                                                                                                                                                                              | Codice famiglia prodotto  | Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. RS752B [LuxSpace Accent Performance G3] |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                                                                                                                                                                                                    | Lighting Technology       | LED                                                                                                                          |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                                                                                                                                                                                                               | Tier                      | Specifiche tecniche                                                                                                          |
| Driver incluso                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                    | Marchio CE                | Sì                                                                                                                           |
| Note                           | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. | Periodo di garanzia       | 5 anni                                                                                                                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Marchio ENEC              | Marchio ENEC                                                                                                                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Test filo incandescente   | Temperatura 650 °C, durata 5 s                                                                                               |

|                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Conformità a RoHS EU                                              | Sì                                             |
| <b>Dati tecnici di illuminazione</b>                              |                                                |
| Flusso luminoso                                                   | 3.750 lm                                       |
| Temperatura del colore correlata                                  | 2700 K                                         |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 119 lm/W                                       |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | ≥80                                            |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa                 | 120 °                                          |
| Colore sorgente luminosa                                          | 827 bianco caldo                               |
| Tipo di ottica                                                    | Fascio medio                                   |
| Tipo copertura ottica                                             | -                                              |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa                        | 22°                                            |
| <b>Funzionamento e parte elettrica</b>                            |                                                |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                                 |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                    |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W                                            |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                                            |
| Corrente di spunto                                                | 14,5 A                                         |
| Tempo di spunto                                                   | 0,22 ms                                        |
| Consumo energetico                                                | 31,5 W                                         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                            |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione e scarico di trazione   |
| Cavo                                                              | -                                              |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 32                                             |
| <b>Temperatura</b>                                                |                                                |
| Range temperatura ambiente                                        | Da +10 a +40° C                                |
| <b>Controlli e dimmerazione</b>                                   |                                                |
| Dimmerabile                                                       | No                                             |
| Driver/unità di potenza/trasformatore                             | Unità di alimentazione compatibile CC, esterna |
| Controlli e interfacce                                            | -                                              |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                             |
| <b>Meccanica e corpo</b>                                          |                                                |
| Materiale del corpo                                               | Alluminio                                      |
| Materiale del riflettore                                          | Alluminio                                      |
| Materiale ottico                                                  | Polycarbonato                                  |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | Polycarbonato                                  |
| Materiale fissaggio                                               | -                                              |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                                         |

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Finitura copertura ottica/lenti                                                      | Trasparente                                  |
| Lunghezza complessiva                                                                | 231 mm                                       |
| Larghezza complessiva                                                                | 168 mm                                       |
| Altezza complessiva                                                                  | 126 mm                                       |
| Diametro complessivo                                                                 | 168 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                                        | 126 x 168 x 231 mm                           |
| <b>Approvazione e applicazione</b>                                                   |                                              |
| e una gestione termica                                                               | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Rating di sostenibilità                                                              | -                                            |
| Classe di protezione IEC:                                                            | Classe di isolamento II                      |
| <b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b>                                         |                                              |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                       |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.46, 0.41) SDCM <3                         |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                       |
| <b>Performance nel tempo (conforme a IEC)</b>                                        |                                              |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 %                                          |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L80                                          |
| <b>Condizioni di applicazione</b>                                                    |                                              |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                        |
| Adatto per la commutazione casuale                                                   | Sì                                           |
| <b>Dati del prodotto</b>                                                             |                                              |
| Nome prodotto ordine                                                                 | RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH                |
| Nome completo prodotto                                                               | RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH                |
| Full EOC                                                                             | 871869684791600                              |
| Codice d'ordine                                                                      | 84791600                                     |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 910500457316                                 |
| Codice locale                                                                        | 84791600                                     |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione                                             | 1                                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8718696847916                                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 1                                            |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8718696847916                                |

## Disegno tecnico

