



LuxSpace Accent

RS752B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN

LuxSpace Accent Performance G3 - LED Module, system flux 2700 lm - 827 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Wide beam - Linear-lens array oval shape (LIN) - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	
İşık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Kontrol arayüzü	-
Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
İşık kaynağının ışın açısı	120 °	Kablo	-
İşık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	CE işareti	CE mark
Sürücü dahildir	Evet	ENEC işareti	ENEC mark
Optik sistem türü	WB [Wide beam]	UL işareti	Hayır
Optik kapak/lens türü	LIN-OVL [Linear-lens array oval shape (LIN)]	Garanti süresi	5 yıl

LuxSpace Accent

Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	32
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS752B [LuxSpace Accent Performance G3]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Faktörü (Min)	0,9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	231 mm
Toplam genişlik	168 mm
Toplam yükseklik	126 mm
Toplam çap	168 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
------------------------------	-------------------------

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
------------------------------	------------------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	2750 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	122,22222222222223 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	2700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.46, 0.41) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	22.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C


Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869684801200
Sipariş ürün adı	RS752B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN
EAN/UPC - Ürün	8718696848012
Sipariş kodu	84801200
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500457326
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,325 kg

Boyutlu çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B




LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometrik bilgi



IFAS1_RS752B1xLED27S827WBLIN



IFCC1_RS752B1xLED27S827WBLIN



IFPC1_RS752B1xLED27S827WBLIN

