



# LuxSpace Accent

## RS741B LED17S/827 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 1700 lm - 827 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Medium beam - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	
İşık kaynağı sayısı	1 [ 1 pc]	Kontrol arayüzü	-
Lamba ailesi kodu	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
İşık kaynağının ışın açısı	120 °	Kablo	-
İşık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	CE işareti	CE mark
Sürücü dahildir	Evet	ENEC işareti	ENEC mark
Optik sistem türü	MB [ Medium beam]	UL işareti	Hayır
Optik kapak/lens türü	GC [ Clear glass]		

## LuxSpace Accent

Garanti süresi	5 yıl
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	30
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS741B [ LuxSpace Accent Compact G3]

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	126 mm
Toplam çap	130 mm
Renk	White

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı]
------------------------------	-------------------------

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [ 0.2 J standard]
------------------------------	------------------------

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1650 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	114,58333333333333 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	2700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.46, 0.41) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	14.4 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80


### Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

### Ürün Verileri


Tam ürün kodu	871869684809800
Sipariş ürün adı	RS741B LED17S/827 PSE-E MB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696848098
Sipariş kodu	84809800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500457332
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,760 kg

Boyutlu çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometrik bilgi



IFPC1\_RS741B1xLED17S827MB



IFCC1\_RS741B1xLED17S827MB



IFAS1\_RS741B1xLED17S827MB

