



StyliD

ST730T LED12S/930 PSU NB BK

STYLID MINI G3 TRACK, LED Module, system flux 1100 lm, 930
Lämmin valkoinen, Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn
hätävalaistukseen, Kapea valonsäde, Musta

StyliD-kohdevalaisimilla voidaan korvata vanhat monimetallilamppuvalaisimet myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Valaisimen pitkä elinikä ja hyvä energiatehokkuus mahdollistavat merkittävät säästöt energia- ja ylläpitokustannuksissa. Lisäetuna ledivalaistus minimoi lämmöntuoton ympäristöön, mikä on merkittävä viihtyvyystekijä. Eri valokeilakulmilla ja Philipsin valoresepteillä voidaan luoda täydelliset valaistusolosuhteet erinomaista värintoistoa vaativiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Kanta	- [-]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite	-
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskvvyssä ei ole juuri eroa.

	Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Tuoteperheen koodi	ST730T [STYLID MINI G3 TRACK]
Lighting Technology	LED
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 200 lm
Vastaava värielämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	88,8888888888889 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	930 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Kapea valonsäde
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	10°

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
KytKentävirtasysäys	14 A
KytKentäaika	0,25 ms
Virrankulutus	13,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	258 mm
Kokonaisleveys	73 mm

Kokonaiskorkeus	159 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	159 x 73 x 258 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöön aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöön aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST730T LED12S/930 PSU NB BK
Koko tuotenimi	ST730T LED12S/930 PSU NB BK
Full EOC	871869684818000
Tilauskoodi	84818000
Tuotekoodi (12NC)	910500457341
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696848180
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696848180

Mittapiirros



