



# StyliD

## ST730T LED12S/930 PSU NB BK

STYLID MINI G3 TRACK, LED Module, system flux 1100 lm, Branco quente 930, Unidade da fonte de alimentação, compatível com CC para iluminação de emergência central, Feixe estreito, Preto

Os lojistas estão cada vez mais obrigados a lidar com o aumento dos preços da energia. Ao mesmo tempo, eles precisam manter a qualidade da luz em seus estabelecimentos, a flexibilidade na integração arquitetônica e os efeitos de luz certos para atrair o olho do cliente. Por último, mas não menos importante, eles precisam de soluções à prova de futuro que lhes permitam implementar conceitos de diferenciação em sua loja. Oferecendo luz de alta qualidade, fecho de luz adequado e excelente eficiência luminosa, a StyliD é a solução eficiente em termos energéticos para os ambientes de varejo exigentes de hoje, cobrindo uma variedade de aplicações de iluminação, incluindo CrispWhite para lojas de moda e supermercados.

### Dados do produto

Informações gerais		
Código da família das lâmpadas	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]	
Casquilho	- [-]	
Fonte de luz substituível	N	
Número de unidades de equipamento	Unidade	
Equipamento	-	
Driver incluído	Sim	
Observações	*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não	existe diferença significativa na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
Código da família de produtos	ST730T [STYLID MINI G3 TRACK]	
Lighting Technology	LED	
Marca CE	Sim	
Período de garantia	5 anos	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	
Marca ENEC	Marca ENEC	

Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Compatível com EU RoHS	Sim

#### Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	1.200 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88,8888888888889 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥90
Ângulo de foco da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Branco quente 930
Tipo de ótica	Feixe estreito
Tipo de acessório de difusor ótico	-
Propagação do feixe de luz da luminária	10°

#### Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	14 A
Tempo de irrupção	0,25 ms
Consumo de energia	13,5 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Conector de botão e alívio da tensão
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24

#### Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
-----------------------------------	--------------

#### Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade da fonte de alimentação, compatível com CC para iluminação de emergência central
Emissão de luz constante	N

#### Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Metal-plástico
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Grass
Fixation material	-
Cor do compartimento	Preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro

Comprimento geral	258 mm
Largura total	73 mm
Altura geral	159 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	159 x 73 x 258 mm

#### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

#### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

#### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

#### Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

#### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ST730T LED12S/930 PSU NB BK
Nome do produto completo	ST730T LED12S/930 PSU NB BK
Full EOC	871869684818000
Descrição do código local	LUMINARIA LED ST730T LED11S/930 PSE NBBK
Código de encomenda	910500457341
Nº do material (12NC)	910500457341
Código local	910500457341
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696848180
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8718696848180

Desenho dimensional

