



# StyliD

## ST740T LED20S/930 PSU NB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 2000 lm - 930 Varm hvid - Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting - smalstrålende - hvid

Butikkerne rammes af stadigt stigende energipriser. Samtidig er der et ønske om at bevare den gode lyskvalitet de er vant til, fleksibiliteten i den arkitektoniske integrering og den rette lysvirkning for at kunne fange kundens opmærksomhed. Sidst, men ikke mindst, er der et behov for fremtidssikrede løsninger, som gør det muligt at indføre koncepter, så butikken kan skille sig ud fra mængden. StyliD leverer belysning af høj kvalitet, en kraftfuld lysstråle og et fremragende lysydbytte, som gør den til den ideelle energieffektive løsning

### Produkt data

Generelle oplysninger			
Antal lyskilder	1 [ 1 pc]	Kabel	-
Lyskildeserie – kode	LED20S [ LED Module, system flux 2000 lm]	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lyskildefarve	930 Varm hvid	Mærke for brændbarhed	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	CE mark
Antal forkoblingsenheder	1 unit	ENEC-mærke	ENEC mark
Driver/strømforsyning/transformer	PSE [ Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting]	UL-mærke	Nej
Driver medfølger	Ja	Garantiperiode	5 år
Optiktype	NB [ smalstrålende]	Antiblændingstilbehør	No [ -]
Optikafskærmning/linsetype	No [ -]	Bemærkninger	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for
Armaturløsning til lysstrålespredning	10°		
Tilslutning	Push-in-stik og trækafastning		

	example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lysudbytte	No
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32
RoHS-mærke	RoHS mark
Produkterierkode	ST740T [ STYLID COMPACT G3 TRACK]

## Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	14,5 A
Starttid	0,22 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Metal-plastik
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	258 mm
Samlet bredde	89 mm
Samlet højde	179 mm
Farve	hvid

## Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [ Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [ 0.2 J standard]

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	2000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	93,02325581395348 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥90
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	21.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80


## Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (T <sub>a</sub> )	25 °C

## Produktdata


Fuldstændig produktkode	871869684822700
Ordreproduktnavn	ST740T LED20S/930 PSU NB WH
EAN/UPC – produkt	8718696848227
Ordrekode	84822700
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910500457345
Nettovægt (stykke)	1,200 kg

## Målskitse




StyliD ST730C-ST750T


Fotometriske data



IFCC1\_ST740T1xLED20S930NB



IFAS1\_ST740T1xLED20S930NB



IFPC1\_ST740T1xLED20S930NB

