



StyliD

ST730T LED12S/830 PSU WB BK

STYLID MINI G3 TRACK, LED module, system flux 1200 lm, 830
Lämmin valkoinen, Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn
hätävalaistukseen, Leveä valokeila, Musta

StyliD-kohdevalaisimilla voidaan korvata vanhat monimetallilamppuvalaisimet myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Valaisimen pitkä elinikä ja hyvä energiatehokkuus mahdollistavat merkittävät säästöt energia- ja ylläpitokustannuksissa. Lisäetuna ledivalaistus minimoi lämmöntuoton ympäristöön, mikä on merkittävä viihtyvyystekijä. Eri valokeilakulmilla ja Philipsin valoresepteillä voidaan luoda täydelliset valaistusolosuhteet erinomaista värintoistoa vaativiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	
Lamppuperheen koodi	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	Tuoteperheen koodi	ST730T [STYLID MINI G3 TRACK]
Kanta	- [-]	Lighting Technology	LED
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaite	-	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Liitäntälaite mukana	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa.	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
		RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
		Valaistuksen tekniset tiedot	
		Valovirta	1 200 lm
		Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	114,28571428571429 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	36°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytke ntäv ir t as y sä y s	14 A
Kytke ntä a i k a	0,25 ms
V ir r a n k u l u t u s	10,2 W
Tehok er ro i n (murtoluku)	0.9
Liit ä n t ä	Jousiliitinkytkentärä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi	24
B	

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liit ä n t ä l a i t e / v e r k k o l a i t e / m u u n t a j a	Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Run gon m a t e r i a a l i	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	258 mm

Kokonaisleveys	73 mm
Kokonaiskorkeus	159 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	159 x 73 x 258 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuo jattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä n aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä n aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST730T LED12S/830 PSU WB BK
Koko tuotenimi	ST730T LED12S/830 PSU WB BK
Full EOC	871869684824100
Tilauskoodi	84824100
Tuotekoodi (12NC)	910500457347
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696848241
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696848241

Mittapiirros



