



StyliD

ST740T LED27S/830 PSU WB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2700 lm, Branco quente 830, Unidade da fonte de alimentação, compatível com CC para iluminação de emergência central, Feixe aberto, Preto

Os lojistas estão cada vez mais obrigados a lidar com o aumento dos preços da energia. Ao mesmo tempo, eles precisam manter a qualidade da luz em seus estabelecimentos, a flexibilidade na integração arquitetônica e os efeitos de luz certos para atrair o olho do cliente. Por último, mas não menos importante, eles precisam de soluções à prova de futuro que lhes permitam implementar conceitos de diferenciação em sua loja. Oferecendo luz de alta qualidade, feixe de luz adequado e excelente eficiência luminosa, a StyliD é a solução eficiente em termos energéticos para os ambientes de varejo exigentes de hoje, cobrindo uma variedade de aplicações de iluminação, incluindo CrispWhite para lojas de moda e supermercados.

Dados do produto

Informações gerais		
Código da família das lâmpadas	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
Fonte de luz substituível	N	
Número de unidades de equipamento	Unidade	
Driver incluído	Sim	
Observações	*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção luminária entre B50 e, por	
Código da família de produtos	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]	
Lighting Technology	LED	
Marca CE	Sim	
Período de garantia	5 anos	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	
Marca ENEC	Marca ENEC	
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	

Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	2.700 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥80
Ângulo de foco da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Tipo de ótica	Feixe aberto
Tipo de acessório de difusor ótico	-
Propagação do feixe de luz da luminária	34°
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	14,5 A
Tempo de irrupção	0,22 ms
Consumo de energia	22,5 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Conector de botão e alívio da tensão
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	32
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade da fonte de alimentação, compatível com CC para iluminação de emergência central
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Metal-plástico
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polimetilmetacrilato
Fixation material	-
Cor do compartimento	Preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro

Comprimento geral	258 mm
Largura total	89 mm
Altura geral	179 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	179 x 89 x 258 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ST740T LED27S/830 PSU WB BK
Nome do produto completo	ST740T LED27S/830 PSU WB BK
Full EOC	871869684836400
Descrição do código local	LUMINARIA LED ST740T LED27S/830 PSE WBBK
Código de encomenda	910500457359
Nº do material (12NC)	910500457359
Código local	910500457359
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696848364
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8718696848364

Desenho dimensional

