



StyliD

ST740T LED27S/830 PSU WB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 2700 lm - 830 varmvit - Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning - bredstrålande optik - Svart

Återförsäljare kämpar med ständigt stigande energipriser samtidigt som de måste behålla god ljus kvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt ljuseffekter för att fånga kundernas uppmärksamhet. Sist men inte minst vill man även ha framtidssäkrade lösningar som låter dem införa butikskoncept som skiljer dem från mängden. Med ljus av hög kvalitet, kraftig ljuskägla och enastående ljusutbyte är StyliD den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den kan användas för en mängd olika krävande användningsområden, t ex Crisp White för modebutiker och Fresh Food för matbutiker. StyliD-familjen ger passiv nedkylning av hela serien vilket bidrar till snabbare återbetalning.

Produktdata

| Allmän information | | Anslutning | Tryckanslutning och draggånga |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Antal ljuskällor | 1 [1 st] | Kabel | - |
| Lampfamiljskod | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm] | Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II |
| Ljuskällans spridningsvinkel | 120 ° | Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, under 30 s |
| Ljuskällans färg | 830 varmvit | Säkerhetsmärkning, antändlighet | F [För montering på normalantändligt underlag] |
| Utbytbar ljuskälla | No | CE-märkning | CE märkning |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet | ENEC-märkning | ENEC märkning |
| Driftdon/strömenhet/transformator | PSE [Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning] | UL-märkning | No |
| Driftdon ingår | Ja | Garantitid | 5 år |
| Optiktyp | WB [bredstrålande optik] | Avbländningstillbehör | No [-] |
| Optikavskärmning/optiktyp | No [-] | Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based |
| Armaturens ljusfördelning | 34° | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | luminaires - January 2018*: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Konstant ljusflöde | Nej |
| Antal produkter på en automatsäkring | 32 |
| RoHS-märkning | ROHS märke |
| Product Family Code | ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK] |

Drift och elektricitet

| | |
|--------------------|----------------|
| Ingående spänning | 220 till 240 V |
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz |
| Ingående ström | 14,5 A |
| Strömrusningstid | 0,22 ms |
| Effektfaktor (min) | 0,9 |

Styrenheter och dimring

| | |
|---------|----|
| Dimbara | No |
|---------|----|

Mekanik och armaturhus

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Armaturhusets material | Metall-plast |
| Material i reflektor | Belagd med polykarbonat och aluminium |
| Material i optiken | Polykarbonat |
| Optisk kupa/linsmaterial | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
| Fixeringsmaterial | - |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar |
| Total längd | 258 mm |
| Total bredd | 89 mm |
| Total höjd | 179 mm |
| Färg | Svart |

Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kod för kapslingsklass | IP20 [Petskyddad] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0.2 J standard] |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Initialt ljusflöde | 2700 lm |
| Tolerans för ljusflöde | +/-10% |
| Initialt LED-ljusutbyte | 120 lm/W |
| Init. korr. färgtemperatur | 3000 K |
| Init. Färgåtergivningsindex | ≥80 |
| Initial kromaticitet | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Initial ineffekt | 22.5 W |
| Tolerans för energiförbrukning | +/-10% |

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

| | |
|---|-----|
| Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5 % |
| Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80 |


Användningsförhållanden

| | |
|------------------------------------|--|
| Omgivningstemperatur | +10 till +40 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Lämplig för slumpmässig brytning | Ja (relaterat till närvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning) |

Produktdata


| | |
|---|-----------------------------|
| Fullständig produktkod | 871869684836400 |
| Beställningsproduktnamn | ST740T LED27S/830 PSU WB BK |
| EAN/UPC – Produkt | 8718696848364 |
| Beställningsnummer | 84836400 |
| Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 1 |
| Materialnummer (12NC) | 910500457359 |
| Nettovikt (stycke) | 1,200 kg |

Måttskiss




StyliD ST730C-ST750T


Fotometriska data



IFCC1_ST740T1xLED27S830WB



IFAS1_ST740T1xLED27S830WB



IFPC1_ST740T1xLED27S830WB

