



StyliD

ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 2700 lm - 827 varmhvit - Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting - bredstrålende - Linear-lens array oval shape (LIN) - hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Butikkseiere har bruk for fremtidssikre løsninger som gjør de i stand til å skape konsepter som gjør at de skiller seg ut fra konkurrentene sine. StyliD leverer lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

Produktdata

Generell informasjon		Lysstrålespredning fra armatur	
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°
lyskildeseriekode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Kabel	-
Lyskildefarge	827 varmhvit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskilde kan erstattes	No	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Driver/strømenhet/transformator	PSE [Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting]	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optiktype	WB [bredstrålende]	UL-merke	No
Optisk deksel-/linsetype	LIN-OVL [Linear-lens array oval shape (LIN)]	Garantiperiode	5 år
		Blendebeskyttelsestilbehør	No [-]

StyliD

Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	32
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	14,5 A
Startstrømtid	0,22 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----


Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall-plast
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	258 mm
Total bredde	89 mm
Total høyde	179 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	-------------------------

Målskisse



StyliD ST730C-ST750T

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
-----------------------------	------------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2750 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	122.2222222222223 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.45, 0.41) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	22.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80



Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata


Fullstendig produktkode	871869684844900
Produktnavn for bestilling	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN
EAN/UPC – produkt	8718696848449
Bestillingskode	84844900
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500457367
Nettovekt (stykk)	1,200 kg

Fotometriske data



IFAS1_ST740T1xLED27S827WBLIN

IFPC1_ST740T1xLED27S827WBLIN



IFCC1_ST740T1xLED27S827WBLIN

