



|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ljusteknik                      |                              |
| Ljusflöde                       | 3 900 lm                     |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K                       |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 123,80952380952381 lm/W      |
| Färgåtergivningindex            | ≥80                          |
| Ljuskällans spridningsvinkel    | 120 °                        |
| Ljuskällans färg                | 830 varmvit                  |
| Optiktyp                        | Bredstrålande ljusfördelning |
| Typ av optisk kåpa              | -                            |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 34°                          |

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Drift och elektricitet                                 |                               |
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V                     |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz                   |
| Ingående ström                                         | 14,5 A                        |
| Ingåendetid                                            | 0,22 ms                       |
| Effektförbrukning                                      | 31,5 W                        |
| Effektfaktor (fraktion)                                | 0.9                           |
| Anslutning                                             | Tryckanslutning och draggänga |
| Kabel                                                  | -                             |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 32                            |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Temperatur           |                 |
| Omgivningstemperatur | +10 till +40 °C |

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Styrenheter och dimring           |                                                      |
| Dimbar                            | Nej                                                  |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Nätaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning |
| Konstant ljusflöde                | Nej                                                  |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Mekanik och armaturhus         |                                       |
| Armaturhusets material         | metall/plast                          |
| Material i reflektor           | Belagd med polykarbonat och aluminium |
| Material i optiken – LOV       | Polykarbonat                          |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV | Polymetylmetakrylat                   |
| Fixation material              | Polyamid                              |
| Armaturhusets färg             | Vit                                   |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Klar              |
| Total längd                                 | 218 mm            |
| Total bredd                                 | 89 mm             |
| Total höjd                                  | 179 mm            |
| Mått (höjd × bredd × djup)                  | 179 x 89 x 218 mm |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Användning och godkännande      |                       |
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petskyddad]     |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0,2 J standard] |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass II     |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) |                      |
| Tolerans för ljusflöde                 | +/-10%               |
| Initial kromaticitet                   | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Energiförbrukningstolerans             | +/-10%               |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Prestanda över tid (IEC-kompatibel)                           |     |
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5 % |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L80 |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Användningsförhållanden           |       |
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C |
| Lämplig för slumpmässig brytning  | Ja    |

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktdata                               |                             |
| Beställningsproduktnamn                   | ST740C LED39S/830 PSU WB WH |
| Fullständigt produktnamn                  | ST740C LED39S/830 PSU WB WH |
| Full EOC                                  | 871869684847000             |
| Beställningsnummer                        | 84847000                    |
| Materialnummer (12NC)                     | 910500457370                |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                           |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718696848470               |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1                           |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718696848470               |

## Måttskiss

