



StyliD

ST740T LED39S/840 PSU WB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 3900 lm - 840 neutralvit - Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning - bredstrålande optik - Vit

Återförsäljare kämpar med ständigt stigande energipriser samtidigt som de måste behålla god ljus kvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt ljuseffekter för att fånga kundernas uppmärksamhet. Sist men inte minst vill man även ha framtidssäkrade lösningar som låter dem införa butikskoncept som skiljer dem från mängden. Med ljus av hög kvalitet, kraftig ljuskägla och enastående ljusutbyte är StyliD den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den kan användas för en mängd olika krävande användningsområden, t ex Crisp White för modebutiker och Fresh Food för matbutiker. StyliD-familjen ger passiv nedkylning av hela serien vilket bidrar till snabbare återbetalning.

Produktdata

Allmän information		Anslutning	Tryckanslutning och draggånga
Antal ljuskällor	1 [1 st]	Kabel	-
Lampfamiljskod	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Säkerhetsmärkning, antändlighet	F [För montering på normalantändligt underlag]
Utbytbar ljuskälla	No	CE-märkning	CE märkning
Antal driftdonsenheter	1 enhet	ENEC-märkning	ENEC märkning
Driftdon/strömenhet/transformator	PSE [Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning]	UL-märkning	No
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]	Avbländningstillbehör	No [-]
Optikavskärmning/optiktyp	No [-]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based
Armaturens ljusfördelning	34°		

	luminaires - January 2018*: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	32
RoHS-märkning	ROHS märke
Product Family Code	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	14,5 A
Strömrusningstid	0,22 ms
Effektfaktor (min)	0,9

Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----


Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	258 mm
Total bredd	89 mm
Total höjd	179 mm
Färg	Vit

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Måttskiss



StyliD ST730C-ST750T

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	4050 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	128,57142857142858 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initial ineffekt	31.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja (relaterat till närvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning)


Produktdata

Fullständig produktkod	871869684852400
Beställningsproduktnamn	ST740T LED39S/840 PSU WB WH
EAN/UPC – Produkt	8718696848524
Beställningsnummer	84852400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500457375
Nettovikt (stycke)	1,200 kg


Fotometriska data



IFPC1_ST740T1xLED39S840WB



IFAS1_ST740T1xLED39S840WB



IFCC1_ST740T1xLED39S840WB

