



StyliD

ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH

STYLID PERFORMANCE G3 TRACK, LED Module, system flux 3900 lm, 930 Lämmin valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö, jossa DALI-liitäntä, soveltuu keskitettyyn turvavalaukukseen, jossa tasavirtalähde (integroitu), Erittäin leveä valokeila, Valkoinen

StyliD-kohdevalaisimilla voidaan korvata vanhat monimetallilamppuvalaisimet myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Valaisimen pitkä elinikä ja hyvä energiatehokkuus mahdollistavat merkittävät säästöt energia- ja ylläpitokustannuksissa. Lisäetuna ledivalaistus minimoi lämmöntuoton ympäristöön, mikä on merkittävä viihtyvyystekijä. Eri valokeilakulmilla ja Philipsin valoresepteillä voidaan luoda täydelliset valaistusolosuhteet erinomaista värintoistoa vaativiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tuoteperheen koodi	
Lamppuperheen koodi	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	ST750T [STYLID PERFORMANCE G3 TRACK]	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Lighting Technology	LED
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
		ENEC-merkintä	ENEC-merkki
		Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
		RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
		Valaistuksen tekniset tiedot	
		Valovirta	3 900 lm
		Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	101,2987012987013 lm/W

Värinointoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	930 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Erittäin leveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	54°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	5,3 A
Kytkeväaika	0,70 ms
Virrankulutus	38,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräjä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehosyöttöyksikkö, jossa DALI-liitäntä, soveltuu keskitettyyn turvavalaitukseen, jossa tasavirtalähde (integroitu)
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	322 mm

Kokonaisleveys	119 mm
Kokonaiskorkeus	251 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	251 x 119 x 322 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH
Koko tuotenimi	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH
Full EOC	871869684859300
Tilauskoodi	84859300
Tuotekoodi (12NC)	910500457382
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696848593
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC - laatikko	8718696848593

Mittapiirros

