




# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED17S/CRW PSU-E MB II WH

GreenSpace Accent Elbow, LED module, system flux 1700 lm, CrispWhite, Unità di alimentazione esterna (On/Off), Fascio medio, Classe di isolamento II, Bianco

L'illuminazione è una delle risorse principali per il raggiungimento degli obiettivi di costo di retailer e gestori di edifici. Fino ad ora, molti sono stati riluttanti a passare dalle lampade CDM alla tecnologia LED, perché efficienza, investimento iniziale, processo di installazione, livello di illuminazione e/o qualità della luce delle nuove soluzioni LED non erano competitive con le soluzioni CDM esistenti. Grazie a GreenSpace Accent, oggi non è più così. Adesso commercianti e gestori di edifici possono beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativo risparmio energetico rispetto alle installazioni CDM esistenti, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. Inoltre l'incasso regolare di GreenSpace Accent rende l'installazione retrofit rapida e semplice. Per i commercianti che operano nel campo degli alimentari e della moda, è disponibile anche GreenSpace Accent nella versione a gomito, con speciali ricette luminose per valorizzare ulteriormente l'atmosfera del punto vendita e mostrare al meglio prodotti e merce esposti: Fresh Food Champagne è la soluzione LED ideale per esporre frutta, verdura, formaggi e prodotti da panetteria e pasticceria con una calda atmosfera di illuminazione. Fresh Food Meat crea le migliori condizioni di illuminazione per valorizzare la carne con un'atmosfera fredda naturale. CrispWhite è la scelta perfetta per fare apparire i colori ricchi e intensi e i bianchi brillanti nei negozi di moda. PremiumWhite è la migliore alternativa CDM per un'elevata resa dei colori con un luce calda.

Warnings and safety

- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codice famiglia lampada                           | LED175 [LED module, system flux 1700 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attacco                                           | - [-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sorgente luminosa sostituibile                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di riduttori                               | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unità elettrica/alimentatore                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Driver incluso                                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Note                                              | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. |
| Codice famiglia prodotto                          | RS342B [GreenSpace Accent Elbow]                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lighting Technology                               | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tier                                              | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marchio CE                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Periodo di garanzia                               | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marchio di infiammabilità                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marchio ENEC                                      | Marchio ENEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Test filo incandescente                           | Temperatura 650 °C, durata 30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conformità a RoHS EU                              | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dati tecnici di illuminazione                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flusso luminoso                                   | 1.700 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura del colore correlata                  | 3000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 71 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | ≥95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colore sorgente luminosa                          | CrispWhite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di ottica                                    | Fascio medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo copertura ottica                             | Copertura acrilica trasparente ACC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funzionamento e parte elettrica                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione in ingresso                              | 220-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequenza di linea                                | 50 to 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente di spunto                                | 18,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tempo di spunto                                   | 0,24 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consumo energetico                                | 24 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di potenza (frazione)                     | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connessione                                       | Connettore a pressione e scarico di trazione                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cavo                                                              | -                                            |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 34                                           |
| Temperatura                                                       |                                              |
| Range temperatura ambiente                                        | Da +10 a +40° C                              |
| Controlli e dimmerazione                                          |                                              |
| Dimmerabile                                                       | No                                           |
| Driver/unità di potenza/trasformatore                             | Unità di alimentazione esterna (On/Off)      |
| Controlli e interfacce                                            | -                                            |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                           |
| Meccanica e corpo                                                 |                                              |
| Materiale del corpo                                               | Alluminio                                    |
| Materiale del riflettore                                          | Policarbonato                                |
| Materiale ottico                                                  | Lente in policarbonato metacrilato           |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | Lente in policarbonato metacrilato           |
| Materiale fissaggio                                               | Poliammide                                   |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                                       |
| Finitura copertura ottica/lenti                                   | Trasparente                                  |
| Lunghezza complessiva                                             | 228 mm                                       |
| Larghezza complessiva                                             | 193 mm                                       |
| Altezza complessiva                                               | 156 mm                                       |
| Diametro complessivo                                              | 193 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                     | 156 x 193 x 228 mm                           |
| Approvazione e applicazione                                       |                                              |
| e una gestione termica                                            | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                      | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC:                                         | Classe di isolamento II                      |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                             |                                              |
| Tolleranza al flusso luminoso                                     | +/-10%                                       |
| Cromaticità iniziale                                              | (0.43, 0.40) SDCM<3                          |
| Tolleranza consumo energetico                                     | +/-10%                                       |
| Condizioni di applicazione                                        |                                              |
| Temperatura ambiente performance Tq                               | 25 °C                                        |
| Livello massimo di attenuazione                                   | Non applicabile                              |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                                           |

GreenSpace Accent, elbow

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Dati del prodotto                        |                                  |
| Nome prodotto ordine                     | RS342B LED17S/CRW PSU-E MB II WH |
| Nome completo prodotto                   | RS342B LED17S/CRW PSU-E MB II WH |
| Full EOC                                 | 871869685053400                  |
| Codice d'ordine                          | 85053400                         |
| Codice materiale (12NC)                  | 910500457560                     |
| Codice locale                            | 85053400                         |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1                                |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696850534 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696850534 |

Disegno tecnico

