



LuxSpace Accent

RS741B LED17S/930 PSU-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED module, system flux 1700 lm, Теплый белый 930, Источник питания внешний (Вкл./Выкл.), Средний световой пучок, Белый (RAL 9003)

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также правильные световые эффекты. И наконец, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники LuxSpace Accent отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения магазинов в соответствии с современными требованиями и могут использоваться для решения различных задач. Например, лампы CrispWhite предназначены для магазинов модной одежды, а лампы Food — для супермаркетов.

Данные о продукции

Общая информация		стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Код лампового семейства	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	
Сменный источник света	Нет	
Количество единиц ПРА	1 шт.	
Драйвер в комплекте	Да	
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы	

Код семейства продуктов	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Параметры
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	1 600 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	114 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥90
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Теплый белый 930
Оптический тип	Средний световой пучок
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Светораспределение светильника	22°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	– Вт
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	– Вт
Пусковой ток	7,7 А
Время пуска	207 ms
Энергопотребление	14 Вт
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	–
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	84

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C
--------------------------------------	----------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания внешний (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	–
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием

Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	–
Цвет корпуса	Белый (RAL 9003)
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	126 мм
Общий диаметр	130 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.422, 0.386) SDCM <2
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RS741B LED17S/930 PSU-E MB WH
Полное название продукта	RS741B LED17S/930 PSU-E MB WH
Полный код продукта	871869685136400
Код заказа	910500457641
Материал № (12NC)	910500457641
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696851364
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696851364

Чертеж размеров

