



LuxSpace Accent

RS741B LED27S/827 PSU-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 2700 lm - 827 sıcak beyaz - Power supply unit external (PSU) - Medium beam - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	MB [Medium beam]
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	24°
Kontrol arayüzü	-

Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based

LuxSpace Accent

	luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	40
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Kalkış Akımı	5,3 A
Ani akım süresi	0,7 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	126 mm
Toplam çap	130 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	2750 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	122.22222222222223 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	2700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.46, 0.41) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	22.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L80
faydalı kullanım ömrü sonunda	


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Ürün Verileri



Tam ürün kodu	871869685138800
Sipariş ürün adı	RS741B LED27S/827 PSU-E MB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696851388
Sipariş kodu	85138800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500457643
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,740 kg

Boyutlu Çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometrik bilgi



IFPC1_RS741B1xLED27S827MB

IFAS1_RS741B1xLED27S827MB



IFCC1_RS741B1xLED27S827MB

