



EcoStyle

ST440T LED19S/FMT PSU WB WH

EcoStyle track mounting, LED module, system flux 1900 lm,
Ferskt kjøtt, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle,
Sikkerhetsklasse II, Hvit

Butikkeiere kan nå få en rimelig LED-løsning. EcoStyle med LED og et dedikert reflektorsystem med kraftig effektbelysning, gjør at produktene i butikken vises fram på best mulig måte. EcoStyle monteres på skinner og finnes i et utvalg med svarte eller hvite overflater. Kombinasjonen av effektiv LED-teknologi og en innovativ kjøleribbe sikrer dessuten at dette er en pålitelig, langvarig løsning.

Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	
Lampefamiliekode	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]	Brennbarhetsmerke	5 år
Sokkelbase	- [-]		For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	ENEC-merke
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Driver inkludert	Ja	I samsvar med EU RoHS	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.		
Produktseriekode	ST440T [EcoStyle track mounting]	Teknisk belysning	
Lighting Technology	LED	Lysytelse	1 900 lm
CE-merke	Ja	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	86 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
		Lyskildefarge	Ferskt kjøtt
		Optisk type	Bred lysstråle
		Type optisk deksel	Kule/deksel av akryl, klar
		Armatur lysstråle spredning	36°

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	12,8 A
Innløpstid	208 ms
Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	50
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	230 mm
Total bredde	112 mm
Total høyde	194 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	194 x 112 x 230 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40, 0.33) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80 50000 h
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH
Fullstendig produktnavn	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH
Full EOC	871869685340500
Bestillingskode	85340500
Materialenr. (12NC)	910500457932
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696853405
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696853405

Målskisse



