



StoreFlux gen3 rim

GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH

StoreFlux3, LED Module, system flux 2700 lm, Alb cald 830, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), Fascicul luminos mediu, Alb și alb

StoreFlux cu ramă poate fi echipat cu până la patru module LED cu un sistem reflector special, pentru a oferi lumină de calitate superioară, care face ca magazinul și mărfurile dumneavoastră să arate extraordinar. Combinația de surse LED multiple cu pachete de fluxuri luminoase mari creează efecte de lumină strălucitoare. StoreFlux necesită întreținere redusă în comparație cu soluțiile CDM și asigură o eficiență sporită în comparație cu soluțiile cu halogen.

Warnings and safety

- Corpul de iluminat ar trebui montat astfel încât să nu poată fi atins cu brațul. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mănușă izolatoare
- Corpul de iluminat trebuie instalat și dezasamblat de un electrician calificat și conectat respectând cele mai recente reglementări IEE privind electricitatea sau cerințele naționale
- Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față
- În caz că nu există lentile din sticlă în față, curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțional, deoarece poate fi curățat cu ușurință cu o lavetă (uscată) din microfibre
- Pentru configurații cu mai multe puncte, utilizați fotometria cu o singură configurație și duplicați-o în funcție de numărul de puncte din configurația dată.

Catalog de date

Informații generale		Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Observații	* - Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED -
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu		
Număr de unități de echipament	3 unități		

	ianuarie 2018": statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Cod familie de produse	GD603B [StoreFlux3]
Lighting Technology	LED
Tier	Specificație
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină

Flux luminos	8.100 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Număr de surse de lumină	3
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Fascicul luminos mediu
Tip capac optic/lentilă	Fibră acrilică zimțată
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	24°
Indice unificat de orbire CEN	Not applicable

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	18 A
Timp pornire	0,25 ms
Consum de curent	23,5 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	34

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb și alb
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lungime totală	473 mm
Lățime totală	179 mm
Înălțime totală	165 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	165 x 179 x 473 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.43, 0.40) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L80

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH
Numele complet al produsului	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH
Full EOC	871869688427000
Cod de comandă	88427000
Număr material (12NC)	910500458298
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696884270
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696884270

StoreFlux gen3 rim

Cote

