



StyliD PremiumWhite

ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2700 lm, Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90, Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen, Keskileveä valokeila, Musta

StyliD PremiumWhite -valaisimilla saa luotua myymälään laadukkaan valon ja erinomaisen värintoiston energiansäästöistä tinkimättä. Tämä ledivalaisin mahdollistaa samanlaiset kirkkaat valotehosteet kuin perinteinen CDM-valaistus. Vihdoin myös myymälöiden kohdevalaistuksessa voidaan siirtyä lediaikaan!

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustavassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöä mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Tuoteperheen koodi	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]
Lighting Technology	LED
CE-merkintä	Kyllä

Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 700 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105,88235294117646 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90
Optiikan tyyppi	Keskileveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	Kirkas lasi

StyliD PremiumWhite

Valaisimen valokeilan hajautus	24°
--------------------------------	-----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	20 A
Kytkeväaika	0,25 ms
Virrankulutus	25,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	32

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkko laite/muuntaja	Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	258 mm
Kokonaisleveys	89 mm
Kokonaiskorkeus	179 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	179 x 89 x 258 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.42, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK
Koko tuotenimi	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK
Full EOC	871869688448500
Tilauskoodi	88448500
Tuotekoodi (12NC)	910500458314
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696884485
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696884485

Mittapiirros



