



StyliD PremiumWhite

ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 2700 lm - Premiumvit med CRI ≥ 90 - Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning - Mediumstrålande - Svart

Letar du efter energieffektiv butiksbelysning av hög kvalitet och god färgåtergivning? Då är StyliD PremiumWhite det perfekta valet. Den här spännande belysningslösningen ger dig samma gnistrande ljuseffekter som den konventionella CDM-belysning du är van vid.

Produktdata

Allmän information

Antal ljuskällor	1 [1 st]
Lampfamiljskod	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Premiumvit med CRI ≥ 90
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon/strömenhet/transformator	PSE [Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning]
Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	MB [Mediumstrålande]
Optikavskärmning/optiktyp	GC [klart glas]
Armaturens ljusfördelning	24°
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Säkerhetsmärkning, antändlighet	F [För montering på normalantändligt underlag]
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
UL-märkning	No
Garantitid	5 år
Avbländningstillbehör	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	32
RoHS-märkning	ROHS märke

StyliD PremiumWhite

Product Family Code	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]
---------------------	-----------------------------------

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	20 A
Strömrusningstid	0,25 ms
Effektfaktor (min)	0,9

Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	258 mm
Total bredd	89 mm
Total höjd	179 mm
Färg	Svart

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	2700 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Initialt LED-ljusutbyte	105,88235294117646 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥90
Initial kromaticitet	(0,42, 0,38) SDCM <3
Initial ineffekt	25,5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja (relaterat till närvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning)

Produktdata



Fullständig produktkod	871869688448500
Beställningsproduktnamn	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK
EAN/UPC – Produkt	8718696884485
Beställningsnummer	88448500
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500458314
Nettovikt (stycke)	1,200 kg

Måttskiss




StyliD ST730C-ST750T

Fotometriska data



IFAS1_ST740T1xLED27SPW930MB

IFCC1_ST740T1xLED27SPW930MB



IFPC1_ST740T1xLED27SPW930MB

