




StoreFlux gen3 rimless

GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH

StoreFlux3, LED module, system flux 1700 lm, 830 warmwit,
Externe voedingsunit (aan/uit), Middelbrede bundel, Wit en wit

De StoreFlux 'gridlight' (inbouwarmatuur voor systeemplafonds) kan worden uitgerust met maximaal vier LED-modules met een speciaal reflectorsysteem voor het leveren van topkwaliteit licht waaronder uw winkel en de uitgestalde producten er geweldig uitzien. De combinatie van meerdere LED-lichtbronnen met hoge lichtopbrengst in één armatuur zorgt voor sprankelende lichteffecten. StoreFlux vergt slechts weinig onderhoud in vergelijking met CDM-oplossingen en levert een hoog rendement in vergelijking met halogeenlampen.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]		gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Lichtbron vervangbaar	Nee	Code productfamilie	GD611B [StoreFlux3]
Aantal VSA's	1 unit	Lamptype	LED
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Waardeschaal	Best
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de	CE-markering	Ja
		Garantieperiode	5 jaar
		Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
		ENEC-markering	ENEC-markering
		Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

StoreFlux gen3 rimless

Gegevens lichttechniek			
Lichtstroom	1.700 lm	Totale lengte	147 mm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Totale breedte	147 mm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,0555555555556 lm/W	Totale hoogte	165 mm
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	165 x 147 x 147 mm
Bundelhoek van lichtbron	120 graden	Keurmerken en classificaties	
Kleur lichtbron	830 warmwit	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Optiektype	Middelbrede bundel	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Type lichtkap	Acrylaat, getand	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Bundelspreiding armatuur	22°	Initiële prestaties (conform IEC)	
Unified Glare Rating (UGR)	Not applicable	Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Aanloopstroom	6,1 A	Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan	5 %
Aanlooptijd inschakelpiek	0,31 ms	nuttige levensduur van 50.000 uur	
Energieverbruik	14,4 W	Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L80	
Arbeidsfactor	0.9	50.000 uur	
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting	Toepassingsomstandigheden	
Kabel	-	Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Aantal producten op MCB van 16 A type B	34	Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Operationele temperatuur		Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C	Productgegevens	
Dimbaarheid en regelsystemen		Productnaam voor bestelling	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH
Dimbaar	Nee	Volledige productnaam	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH
Driver/VSA	Externe voedingsunit (aan/uit)	Full EOC	871869691064100
Bedieningsinterface	-	Bestelcode	91064100
Constance lichtopbrengst	Nee	Materiaalnr. (12NC)	910500458448
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Lokale code	GD611B1783PMBWH
Materiaal behuizing	Staal	Numerator - Aantal per pak	1
Reflectormateriaal	Polycarbonaat	EAN/UPC - product/behuizing	8718696910641
Materiaal optiek	Polycarbonaat	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat	EAN/UPC - Case	8718696910641
Fixation material	Staal		
Kleur behuizing	Wit en wit		
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder		

StoreFlux gen3 rimless

Maatschets

