




StoreFlux gen3 rimless

GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH

StoreFlux3, LED Module, system flux 2700 lm, Alb cald 830,
Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), Fascicul
luminos mediu, Alb și alb

Grila luminoasă StoreFlux poate fi echipată cu până la trei module LED cu un sistem reflector special, pentru a oferi lumină de calitate superioară, care face ca magazinul și mărfurile dumneavoastră să arate extraordinar. Combinația de surse LED multiple cu pachete de fluxuri luminoase mari creează efecte de lumină strălucitoare. StoreFlux necesită întreținere redusă în comparație cu soluțiile CDM și asigură o eficiență sporită în comparație cu soluțiile cu halogen.

Catalog de date

Informații generale		Lighting Technology	
Cod familie lămpi	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Tier	Specificație
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj CE	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate	Perioadă de garanție	5 ani
Balast inclus	Da	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Observații	* - Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Cod familie de produse	GD611B [StoreFlux3]	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
		În conformitate cu RoHS	Da
		Date tehnice lumină	
		Flux luminos	2.700 lm
		Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K

StoreFlux gen3 rimless

Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Număr de surse de lumină	1
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Fascicul luminos mediu
Tip capac optic/lentilă	Fibră acrilică zimțată
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	24°
Indice unificat de orbire CEN	Not applicable

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	18 A
Timp pornire	0,25 ms
Consum de curent	22,5 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	34

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb și alb
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lungime totală	147 mm
Lățime totală	147 mm

Înălțime totală	165 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	165 x 147 x 147 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.43, 0.40) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L80

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambientă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH
Numele complet al produsului	GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH
Full EOC	871869691066500
Cod de comandă	91066500
Număr material (12NC)	910500458450
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696910665
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696910665

StoreFlux gen3 rimless

Cote

