

# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 3900 lm - Premium hvit med CRI  $\geq 90$  - Power supply unit external (PSU) - Medium beam - hvit

Belysning er viktig for de fleste butikkseiere. . Nå kan kjøpmenn og bygningsoperatører enkelt gjøre skiftet fra CDM til LED få den overlegne lyskvaliteten til Philips PerfectAccent samt oppnå betydelige energibesparelser sammenlignet med CDM-installasjoner - alt til en rimelig investeringskostnad.e.

### Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [ 1 pc]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
lyskildeseriekode	LED39S [ LED Module, system flux 3900 lm]	Kabel	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI $\geq 90$	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskildefeste	- [ -]	Brennbarhetsmerke	NO [ -]
Lyskilde kan erstattes	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Forkobling	-	UL-merke	No
Driver/stromenhet/transformator	PSU-E [ Power supply unit external (PSU)]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Optikktype	MB [ Medium beam]		
Optisk deksel-/linsetype	ACC [ akrylskjerm klar]		
Lysstrålespredning fra armatur	24°		
Kontrollgrensesnitt	-		

## GreenSpace Accent, elbow

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	34
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Startstrømtid	0,24 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

### Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Polyamide
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Diameter - totalt	193 mm
Farge	hvit

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [ Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard]

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3900 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	101,2987012987013 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥90
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	38.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* L80	50000 h


### Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

### Produktdata



Fullstendig produktkode	871869691726800
Produktnavn for bestilling	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH
EAN/UPC – produkt	8718696917268
Bestillingskode	91726800
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500458819
Nettovekt (stykk)	1,600 kg

## Målskisse





GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometriske data



IFGU1\_RS342B1xLED39SPW9MB

IFAS1\_RS342B1xLED39SPW9MB



IFCC1\_RS342B1xLED39SPW9MB

IFPC1\_RS342B1xLED39SPW9MB

