



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 2600 lm,
Färskt kött, Strömförsörjningsenhet, extern (på/av),
Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, Vit RAL 9003

Belysning är en viktig del i butiksägares och driftsansvarigas arbete med att sänka de löpande kostnaderna för lokalen. Tidigare har många tvekat att byta från CDM- till LED-teknologi eftersom effektivitet, nyinvestering, installation, ljusnivå- och kvalitet inte kunde jämföras med deras befintliga lösningar. Med GreenSpace Accent är det inte längre fallet. Idag kan du som äger eller ansvarar för en butikslokal uppgradera dina befintliga CDM-lösningar till LED och dra nytta av Philips PerfectAccent-ljuskvalitet samt betydande energibesparingar – allt till ett rimligt pris. GreenSpace Accent är enkel att installera och finns tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och visar upp skyltade varor på bästa sätt: FreshFood Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning för frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk, Fresh Food Meat har ett svalt naturligt ljus för användning i köttdiskar och CrispWhite gör färgerna i skor och klädesplagg djupare och mer intensiva medan de vita nyanserna förblir klara.

Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Produktdata

Allmän information			
Lampfamilj	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]	Socket	- [-]
		Utbytbar ljuskälla	Nej
		Antal driftdonsenheter	1 enhet

GreenSpace Accent, elbow

Driftdon	-
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Lighting Technology	LED
Värde trappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	2 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥85
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Färskt kött
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Klar akrylkupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	24°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	12,6 A
Ingåendetid	250 ms
Effektförbrukning	35 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	43

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)

Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	228 mm
Total bredd	193 mm
Total höjd	156 mm
Total diameter	193 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	156 x 193 x 228 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.406, 0.350) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH
Fullständigt produktnamn	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH
Full EOC	871869691836400
Beställningsnummer	91836400
Materialnummer (12NC)	910500458885
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696918364
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696918364

GreenSpace Accent, elbow

Måttskiss

